

Produktinformation

00 21 05 EV

Werkzeugkoffer "Basic" E-Mobilität



- Fit für E-Fahrzeuge: wichtigste VDE-geprüfte Werkzeuge und Zubehör im Werkzeugkoffer übersichtlich sortiert
- Werkzeuge und Zubehör isoliert und zulässig für alle Arbeiten an E-Fahrzeugen
- Komplette E-Mobilitäts-Grundausrüstung mit Zangen, Maulschlüssel, Knarrensatz
- 29 elektrisch isolierte Werkzeuge, 3 normkonforme Warningschilder (Einsatz verpflichtend), 1 Paar isolierende Handschuhe
- Werkzeugkoffer „Basic“ 00 21 05 mit Schaumstoffeinlage für Umschaltknarrensatz 3/8"
- Farbkennzeichnung in Schaumstoffeinlage zeigt Plätze für entnommene Steckensätze an
- Für Kfz-Werkstätten und Unternehmen, die E-Fahrzeuge / eigene Fahrzeugflotten warten







Allgemein




























Artikel-Nr.	00 21 05 EV
EAN	4003773089025
Gewicht	7.500 g
Abmessungen	410 x 200 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Abmessung Breite außen (innen)	410 mm
Abmessung Höhe außen (innen)	200 mm
Abmessung Tiefe außen (innen)	465 mm

Lieferumfang

00 21 05 LE	1 x Werkzeugkoffer "Basic" leer
26 16 200	1 x Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) ⚡1000V  
70 06 160	1 x Seitenschneider ⚡1000V 
86 06 250	1 x Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug ⚡1000V 
98 00 08	1 x Maulschlüssel (8 mm) ⚡1000V 
98 00 09	1 x Maulschlüssel (9 mm) ⚡1000V 
98 00 10	1 x Maulschlüssel (10 mm) ⚡1000V 
98 00 11	1 x Maulschlüssel (11 mm)

Lieferumfang	
	⚡ 1000V 
98 00 12	1 x Mausschlüssel (12 mm) ⚡ 1000V 
98 00 13	1 x Mausschlüssel (13 mm) ⚡ 1000V 
98 20 35	1 x Schraubendreher für Schlitzschrauben (3,5 mm) ⚡ 1000V 
98 20 65	1 x Schraubendreher für Schlitzschrauben (6,5 mm) ⚡ 1000V 
98 24 01	1 x Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH1) ⚡ 1000V 
98 24 02	1 x Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH2) ⚡ 1000V 
98 24 03	1 x Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH3) ⚡ 1000V 
98 29 25	1 x KNIPEX Steckschlüsseinsatz 3/8" für TX25 ⚡ 1000V 
98 29 27	1 x KNIPEX Steckschlüsseinsatz 3/8" für TX27 ⚡ 1000V 
98 29 30	1 x KNIPEX Steckschlüsseinsatz 3/8" für TX30 ⚡ 1000V 
98 29 40	1 x KNIPEX Steckschlüsseinsatz 3/8" für TX40 ⚡ 1000V 
98 29 45	1 x KNIPEX Steckschlüsseinsatz 3/8" für TX45 ⚡ 1000V 
98 29 50	1 x KNIPEX Steckschlüsseinsatz 3/8" für TX50 ⚡ 1000V 
98 31	1 x umschaltknarre mit Außenvierkant 3/8" ⚡ 1000V 
98 35 125	1 x Verlängerung mit Innen- / Außenvierkant 3/8" ⚡ 1000V  
98 35 250	1 x Verlängerung mit Innen- / Außenvierkant 3/8" ⚡ 1000V  
98 37 10	1 x Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8" (10 mm) ⚡ 1000V 
98 37 11	1 x Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8" (11 mm) ⚡ 1000V 
98 37 12	1 x Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8" (12 mm) ⚡ 1000V 
98 37 13	1 x Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8" (13 mm) ⚡ 1000V 
98 62 01	1 x Greifzange aus Kunststoff isolierend ⚡ 1000V  
98 62 02	1 x Flachrundzange aus Kunststoff isolierend ⚡ 1000V  
98 65 41	1 x Elektriker-Handschuhe isoliert Größe 10 / Klasse 0

Lieferumfang	
	⚠ 1000V
98 66 30	1 x Selbstklemm-Tülle ⚠ 1000V
98 66 40	1 x Aufsteck-Tülle konisch ⚠ 1000V
98 66 50	1 x Aufsteck-Tülle konisch ⚠ 1000V

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten