

Produktinformation

00 21 33 E

Werkzeugkoffer "Robust26" Elektro



- Bereit, wenn du es bist: Für härteste Einsatzbedingungen – schlagfestes Polypropylen, Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig
- Harte Arbeit wird smarte Arbeit: Maximale Flexibilität dank 19 Werkzeugtaschen und 61 Halteschlaufen sowie anpassbarem Aluminium-Trennstegesystem
- Bringt dein Know-how bequem ans Ziel: Flugtauglich, mit ausfahrbarem, ergonomischen Haltegriff und leichtlaufenden Rollen für mehr Komfort
- Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen
- Staub- und wasserdicht
- Automatisches Druckausgleichventil
- Temperaturstabil von -30°C bis +80°C
- Vorrichtung für Vorhängeschloss
- Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen
- Verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem
- Ergonomischer Zweikomponenten-Griff
- Mit 19 Werkzeugtaschen und 61 Halteschlaufen
- Bestückt mit 16 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 22 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- Max. Zuladung: 25 kg
- 26,4 Liter Fassungsvermögen








Allgemein









Artikel-Nr.	00 21 33 E
EAN	4003773089094
Gewicht	10.100 g
Abmessungen	350 x 225 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Abmessung Breite außen (innen)	350 mm
Abmessung Höhe außen (innen)	225 mm
Abmessung Tiefe außen (innen)	550 mm

Lieferumfang

00 11 01	1 x KNIPEX TwinKey® für gängige Schränke und Absperrsysteme
00 21 33 LE	1 x Werkzeugkoffer "Robust26" leer
08 26 185	1 x Spitz-Kombizange ⚡1000V  
12 52 195	1 x KNIPEX PreciStrip16 Automatische Abisolierzange (0,08 - 16 mm ²)
13 86 200	1 x Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm ²) ⚡1000V  
16 95 01 SB	1 x KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm) 
26 26 200	1 x Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) ⚡1000V   $\angle 40^\circ$ 
70 06 160	1 x Seitenschneider ⚡1000V 

Lieferumfang	
74 06 180	1 x Kraft-Seitenschneider ⚠1000V 
78 06 125	1 x Electronic Super Knips® VDE ⚠1000V 
90 22 10 BK	1 x KNIPEX BiX® Schneider für Kunststoffrohre und Dichthülsen
97 53 14	1 x Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung (0,08 – 16 mm²) 
98 20 35 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (3,5 mm) ⚠1000V 
98 20 55 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (5,5 mm) ⚠1000V 
98 25 01 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ 1) ⚠1000V 
98 25 01 SLS	1 x Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1) ⚠1000V 
98 25 02 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ 2) ⚠1000V 
98 52	1 x Kabelmesser ⚠1000V
01114	1 x Stabila Holzgliedermaßstab Typ 1607weiss, 2 mtr.
101-0300	1 x Picard Schlosserhammer (300 g)
18115	1 x Stabila Mini-Wasserwaage Pocket Electric (68 mm)
2281	1 x Stabila Wasserwaage Typ 70 (30 cm)
0022086	1 x Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten