

Produktinformation

97 52 67 DT

Vierdorncrimpzange für DT-Kontakte



- Verpresst alle gedrehten Stift- und Buchsenkontakte (früher: Deutsch Kontakte) der Serien DT, DTM und DTP
- Umfassende Kapazität: von 0,35 mm² bis 3,0 mm² (AWG 22 - 12)
- Komplett: mit hochpräzise geschliffenen Go-/NoGo-Lehrdornen zur Kontrolle der Kalibrierung
- Synchroner Zustellung der vier Crimpdorne erzielt optimales Crimp-Ergebnis mit acht Eindrücken (4/8-Indent)
- Universal-Positionierhilfe für flexibles Einstellen aller Kontaktlängen
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Selektorpositionen zur Einstellung der Crimptiefe auf der Zange übersichtlich ablesbar
- Ergonomisches Design für ermüdungsarmes Arbeiten: optimierte Öffnungsweite, komfortable 2K-Griffe, reduzierte Handkraft durch Hebelübersetzung
- Lehrdorne im Lieferumfang erlauben jederzeit eine schnelle Qualitätskontrolle: Go-Dorn muss noch passen, NoGo darf nicht passen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	97 52 67 DT
EAN	4003773088820
Abmessungen	230 x 80 x 70 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten