

# 10.1“ IPS TOUCHSCREEN-LCD

Touchscreen-Display für den professionellen Einbau



Unser 10,1“ IPS Touch-Screen Display wurde speziell für den professionellen Einbau entwickelt und bietet eine beeindruckende Palette an technischen Spezifikationen.

Seine hervorragende Bildqualität und die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten machen es zur idealen Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in Industrie, Handel und privaten Projekten.

## HAUPTMERKMALE

Besonderheiten	5-Punkt Touchscreen Besonders hoher Betrachtungswinkel Vielseitige Anschlussmöglichkeiten Separater Lautsprecherausgang Flexible Spannungsversorgung
Display	10,1“ (25,65 cm) IPS LCD
Auflösung	1280 x 800 Pixel
Touch-Spezifikation	Kapazitiver 5-Punkt Touch
Spannungsversorgung	DC: 5 V - 24 V (Schraubterminal) USB: 5 V 2 A
Anschlüsse	Power (Micro-USB) Touch (Micro-USB) HDMI Eingang VGA Eingang (via Mini-HDMI) Audio-Ausgang (3,5 mm) Lautsprecher (4 Ω / 3 W) Zusätzliche Lötunkte für die Displaysteuerung

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Betrachtungswinkel	178°
Kontrast	800:1
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Hintergrundbeleuchtung	LED
Betriebstemperatur	-20 °C - 70 °C

## WEITERE INFORMATIONEN

Abmessungen	286 x 198 x 26mm
Artikelnummer	RB-LCD10-3
EAN	4250236826097
Zolltarifnummer	85249100

TECHNISCHE ZEICHNUNG EINBAURAHMEN:

