



ANSMANN APM2

Energiekosten Messgerät mit extra großem Display, einstellbarem Stromtarif und Speicherfunktion

Features

- Energiekosten Messgerät mit großem LCD Display
- Speicherfunktion aller Messwerte durch integrierten Akku
- individueller Stromtarif programmierbar
- für Schutzkontakt Steckdosen (Schuko) bis 16 A / 3680 W
- Messbereich AC 230-250 V
- Messung von W, kWh, A, Hz, PF
- Ermittlung der Gesamtkosten
- Ermittlung des minimal und maximal Verbrauchs
- Protokollierung der Messzeit



Artikelnummer: 1260-0007
 Lieferumfang: Energiemonitor,
 Bedienungsanleitung
 Zolltarifnummer: 85365080900
 Verpackungseinheit: 48 (510 × 320 × 350 mm)



Spezifikationen

Eingangsspannung	230V AC
Max. Ausgangsstrom	16 A
Schutzart	IP20
Max. Ausgangsleistung	3680 W
Schutzklasse	I
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,200 W
Farbe	weiß
Verpackung	Box
Betriebstemperatur	-10 - 40 °C
Lagertemperatur	-15 - 45 °C