



TECHNISCHE DATEN

Gewindelose PA-Kabelverschraubung

Temperaturbereich	-20°C bis +100°C kurzzeitig -30°C bis +150°C
Schutzart	IP 66 / IP 68 - 5 bar

AUFBAU

- Material: Polyamid (PA) 6, V2 nach UL 94
- Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
- mit patentiertem Feder/ Einrastsystem

EIGENSCHAFTEN

- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
- eng nebeneinander montierbar
- wasserdicht, staubdicht
- große Klemmbereiche

VERWENDUNG

- Für einfache, werkzeuglose und schnelle Montage.

HINWEISE

- Weitere Farben auf Anfrage: rot RAL 3020, weiß RAL 9003, blau RAL 5015.
Maßangaben Bohrloch $\varnothing = \pm 0,1$
Die Vorteile: kein Montagewerkzeug, keine Gewindebohrung notwendig, keine Kontermuttern notwendig, gleicher Klemmbereich wie HELUTOP® HT-Serie, VDE-Zulassung nach DIN EN 62444, Verschraubung und Kabel werden mit rechtsgängigem Gewinde fixiert, auch bei Platzmangel oder wenn das Gehäuseinnere schwer erreichbar ist „easy“ zu montieren, die Verschraubung sitzt genauso fest wie eine Verschraubung mit Gewinde, der Körper und das Oberteil haben die gleichen Schlüsselweiten, großer Wanddickenbereich: 0,5-4,0mm, einfache, schnelle Demontage mit Werkzeug, ohne Beschädigung von Verschraubung und Wand
- Legende:
Abmessungen
TD - Gewindedurchmesser
TL - Gewindelänge

metrisches Anschlussgewinde

ØBohrloch	Größe	Kabel-Ø von / bis mm	Schlüssel- selweite mm	VPE (in St.)	grau (RAL 7035)	grau (RAL 7001)	schwarz (RAL 9005)
					Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
16,3	M16	5,0 - 10,0	22	50	908054	908060	908062
20,3	M20	6,0 - 12,0	24	50	908055	908061	-
20,3	M20	6,0 - 12,0	24	25	-	-	908063
25,3	M25	11,0 - 17,0	29	25	908368	908383	908385
32,3	M32	15,0 - 21,0	36	25	908369	908384	-
32,3	M32	15,0 - 21,0	36	50	-	-	908386