

# LT-E-UI Schlauchverschraubung - gerade

aus Edelstahl



## LT-E-UI gerade

LIQUIDTIGHT Verschraubung für Edelstahl-Schutzschläuche UI. Die kegelförmige Erdungshülse bietet maximalen Oberflächenkontakt für optimale Dichtung und Erdung.

## Material

Edelstahl  
Erdungshülse: Messing, vernickelt  
Dichtring: Messing, vernickelt  
Formdichtung: NBR

## Technische Daten

Schutzart: IP 40

Temperaturbereich: -55°C bis +260°C

- halogenfrei

## Einsatzbereiche

- Roboterbau
- Stahl- und Aluminium-Gießerei-Industrie
- Maschinen- und Apparatebau
- Off-Shore-Industrie
- Überwachungs- und Sicherheitstechnik
- Metall-, Glas- und Keramik-Industrie

## metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.	Größe Metrisch	Schlauch- außen-Ø mm	Gewinde- länge mm	kleinster Innen-Ø mm	VPE Stück	Netto EUR/ 100 Stück bei Abnahme von bis 100	101 - 500	501 - 1000
905812	M16 x 1,5	12,5	12,0	6,8	50	2106,40	2001,10	1895,70
905813	M16 x 1,5	16,0	12,0	9,8	50	2106,40	2001,10	1895,70
905814	M20 x 1,5	12,5	13,0	6,8	50	2128,70	2022,20	1915,80
905815	M20 x 1,5	16,0	13,0	9,8	50	2896,00	2751,20	2606,40
905816	M20 x 1,5	21,0	13,0	13,9	50	2973,90	2825,10	2676,50
905817	M25 x 1,5	26,0	15,0	18,5	25	3534,60	3357,90	3181,20
905818	M32 x 1,5	30,0	15,0	22,8	10	4267,50	4054,10	3840,80
905819	M40 x 1,5	39,0	16,0	30,8	5	8725,30	8289,10	7852,80

## PG-Anschlussgewinde

Artikel-Nr.	Größe PG	Schlauch- außen-Ø mm	Gewinde- länge mm	kleinster Innen-Ø mm	VPE Stück	Netto EUR/ 100 Stück bei Abnahme von bis 100	101 - 500	501 - 1000
905820	11	12,5	12,0	6,8	50	2106,40	2001,10	1895,70
905821	11	16,0	12,0	9,8	50	2128,70	2022,20	1915,80
905822	16	21,0	13,0	13,9	50	2973,90	2825,10	2676,50
905823	21	26,0	15,0	18,5	25	3534,60	3357,90	3181,20
905824	29	30,0	15,0	22,8	10	4267,50	4054,10	3840,80
905825	36	39,0	16,0	30,8	5	8725,30	8289,10	7852,80

## NPT-Anschlussgewinde

Artikel-Nr.	Größe NPT	Schlauch- außen-Ø mm	Gewinde- länge mm	kleinster Innen-Ø mm	VPE Stück	Netto EUR/ 100 Stück bei Abnahme von bis 100	101 - 500	501 - 1000
905826	1/2"	12,5	12,0	6,8	50	2195,50	2085,80	1976,00
905827	1/2"	16,0	12,0	9,8	50	2195,50	2085,80	1976,00
905828	1/2"	21,0	13,0	13,9	50	3099,50	2944,50	2789,50
905829	3/4"	26,0	15,0	18,5	25	3679,40	3495,50	3311,40
905830	1"	30,0	15,0	22,8	10	4429,50	4208,00	3986,50
905831	1 1/4"	39,0	16,0	30,8	5	11802,50	11212,40	10622,30

Technische Änderungen vorbehalten.