



Schlauchverschraubung LT gerade

LIQUIDTIGHT Verschraubung für kunststoffummantelte Metallschutzschläuche und Hitzeschutzschläuche HTP (Hier wird ein zusätzlicher Klemmring benötigt). UL/CSA-Zulassung.

Die kegelförmige Erdungshülse bietet maximalen Oberflächenkontakt für optimale Dichtung und Erdung.

Einsatzbereiche

- Anlagen- und Maschinenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau

Material

Messing vernickelt
Erdungshülse: Stahl
Dichtring: Polyamid

Eigenschaften

- halogenfrei

Hinweise

Passend für Metallschutzschläuche:
EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX

Technische Daten

Schutzart: IP 67

Temperaturbereich: -45°C bis +105°C

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.	Größe Metrisch	Passend zu Schlauch Nennweite	Passend zu Schlauch-außen-Ø mm	Schlüsselweite mm	Gewindelänge mm	VPE Stück	Netto EUR/ 100 Stück bei Abnahme von		
							bis 100	101 - 500	501 - 1000
94151	M16 x 1,5	3/8"	17,8	26,0	13,0	50	299,40	291,90	284,30
94152	M20 x 1,5	1/2"	21,1	29,0	14,0	50	321,50	313,40	305,40
94153	M25 x 1,5	3/4"	26,4	35,0	14,0	25	474,50	462,60	450,80
94154	M32 x 1,5	1"	33,1	45,0	16,0	10	709,50	691,80	674,10
94155	M40 x 1,5	1 1/4"	41,8	54,0	18,0	5	1304,00	1271,40	1238,80
94156	M50 x 1,5	1 1/2"	47,8	63,0	23,0	5	1750,00	1706,30	1662,60
920522	M63 x 1,5	2"	59,9	77,0	26,0	4	2867,30	2795,50	2723,90

PG-Anschlussgewinde

Artikel-Nr.	Größe PG	Passend zu Schlauch Nennweite	Passend zu Schlauch-außen-Ø mm	Schlüsselweite mm	Gewindelänge mm	VPE Stück	Netto EUR/ 100 Stück bei Abnahme von		
							bis 100	101 - 500	501 - 1000
91006	11	3/8"	17,8	26,0	13,0	50	313,60	305,80	297,90
91007	13,5	3/8"	17,8	26,0	13,0	50	313,60	305,80	297,90
91008	16	1/2"	21,1	29,0	14,0	50	356,60	347,70	338,80
91009	21	3/4"	26,4	35,0	14,0	25	497,10	484,70	472,20
91010	29	1"	33,1	45,0	16,0	10	751,30	732,50	713,80
91011	36	1 1/4"	41,8	54,0	18,0	5	1366,10	1332,00	1297,80
91012	42	1 1/2"	47,8	63,0	23,0	5	1833,40	1787,50	1741,70
91013	48	2"	59,9	77,0	26,0	4	2867,30	2795,50	2723,90

Fortsetzung ►

NPT-Anschlussgewinde

Artikel-Nr.	Größe NPT	Passend zu Schlauch Nennweite	Passend zu Schlauch- außen-Ø mm	Schlüssel- weite mm	Gewinde- länge mm	VPE Stück	Netto EUR/ 100 Stück bei Abnahme von		
							bis 100	101 - 500	501 - 1000
905749	1/2"	3/8"	17,8	26,0	12,0	50	396,00	356,40	316,80
905750	1/2"	1/2"	21,1	29,0	13,0	50	396,00	356,40	316,80
905751	3/4"	3/4"	26,4	35,0	15,0	25	577,70	520,00	462,20
905752	1"	1"	33,1	45,0	15,0	10	894,30	804,90	715,40
905753	1 1/4"	1 1/4"	49,0	54,0	16,0	5	1789,20	1610,30	1431,40
905754	1 1/2"	1 1/2"	61,0	63,0	18,0	5	2553,60	2298,20	2042,90
905755	2"	2"	66,0	77,0	20,0	4	4013,60	3612,30	3210,90

Technische Änderungen vorbehalten.