



Schlauchverschraubung LT 45°

LIQUIDTIGHT Verschraubung für kunststoffummantelte Metallschutzschläuche und Hitzeschutzschläuche HTP (Hier wird ein zusätzlicher Klemmring benötigt). UL/CSA-Zulassung.

Die kegelförmige Erdungshülse bietet maximalen Oberflächenkontakt für optimale Dichtung und Erdung.

Einsatzbereiche

- Anlagen- und Maschinenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau

Material

Messing vernickelt
Erdungshülse: Stahl
Dichtring: Polyamid

Eigenschaften

- halogenfrei

Hinweise

Passend für Metallschutzschläuche:
EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX

Technische Daten

Schutzart: IP 67

Temperaturbereich: -45°C bis +105°C

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.	Größe Metrisch	Passend zu Schlauch Nennweite	Passend zu Schlauch- außen-Ø mm	Schlüssel- weite mm	Gewinde- länge mm	VPE Stück	Netto EUR/ 100 Stück bei Abnahme von		
							bis 100	101 - 500	501 - 1000
94160	M16 x 1,5	3/8"	17,8	26,0	13,0	50	542,60	515,60	488,40
94161	M20 x 1,5	1/2"	21,1	29,0	14,0	50	630,90	599,40	567,80
94162	M25 x 1,5	3/4"	26,4	35,0	14,0	25	826,70	785,30	744,00
94163	M32 x 1,5	1"	33,1	45,0	16,0	10	1707,00	1621,60	1536,30
920526	M40 x 1,5	1 1/4"	41,8	54,0	18,0	5	2154,50	2046,80	1939,00
920527	M50 x 1,5	1 1/2"	47,8	63,0	23,0	5	3122,40	2966,30	2810,10
920528	M63 x 1,5	2"	59,9	77,0	26,0	4	4515,50	4289,80	4064,00

PG-Anschlussgewinde

Artikel-Nr.	Größe PG	Passend zu Schlauch Nennweite	Passend zu Schlauch- außen-Ø mm	Schlüssel- weite mm	Gewinde- länge mm	VPE Stück	Netto EUR/ 100 Stück bei Abnahme von		
							bis 100	101 - 500	501 - 1000
91014	11	3/8"	17,8	26,0	16,0	50	542,60	515,60	488,40
91015	13,5	3/8"	17,8	26,0	16,0	50	542,60	515,60	488,40
91016	16	1/2"	21,1	29,0	16,0	50	630,90	599,40	567,80
91017	21	3/4"	26,4	35,0	16,0	25	826,70	785,30	744,00
91018	29	1"	33,1	45,0	19,0	10	1707,00	1621,60	1536,30
91019	36	1 1/4"	41,8	54,0	16,0	5	2313,40	2197,70	2082,00
91020	42	1 1/2"	47,8	63,0	16,0	5	3353,40	3185,70	3018,00
91021	48	2"	59,9	77,0	18,0	4	4849,40	4607,00	4364,50

Fortsetzung ►

LT Schlauchverschraubung - gewinkelt 45°



NPT-Anschlussgewinde

Artikel-Nr.	Größe NPT	Passend zu Schlauch Nennweite	Passend zu Schlauch- außen-Ø mm	Schlüssel- weite mm	Gewinde- länge mm	VPE Stück	Netto EUR/ 100 Stück bei Abnahme von		
							bis 100	101 - 500	501 - 1000
905756	1/2"	3/8"	17,8	26,0	12,0	50	699,90	629,90	560,00
905757	1/2"	1/2"	21,1	29,0	13,0	50	699,90	629,90	560,00
905758	3/4"	3/4"	26,4	35,0	15,0	25	985,50	886,90	788,40
905759	1"	1"	33,1	45,0	15,0	10	1866,10	1679,50	1492,90
905760	1 1/4"	1 1/4"	49,0	54,0	16,0	5	3025,10	2722,50	2420,00
905761	1 1/2"	1 1/2"	61,0	63,0	18,0	5	3676,20	3308,60	2940,90
905762	2"	2"	66,0	77,0	20,0	4	5735,30	5161,80	4588,30

Technische Änderungen vorbehalten.