



Schlauchverschraubung LT 90°

LIQUIDTIGHT Verschraubung für kunststoffummantelte Metallschutzschläuche und Hitzeschutzschläuche HTP (Hier wird ein zusätzlicher Klemmring benötigt). UL/CSA-Zulassung.

Die kegelförmige Erdungshülse bietet maximalen Oberflächenkontakt für optimale Dichtung und Erdung.

Einsatzbereiche

- Anlagen- und Maschinenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau

Material

Messing vernickelt
Erdungshülse: Stahl
Dichtring: Polyamid

Eigenschaften

- halogenfrei

Hinweise

Passend für Metallschutzschläuche:
EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX

Technische Daten

Schutzart: IP 67

Temperaturbereich: -45°C bis +105°C

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.	Größe Metrisch	Passend zu Schlauch Nennweite	Passend zu Schlauch- außen-Ø mm	Schlüssel- weite mm	Gewinde- länge mm	VPE Stück	Netto EUR/ 100 Stück bei Abnahme von		
							bis 100	101 - 500	501 - 1000
94170	M16 x 1,5	3/8"	17,8	26,0	13,0	50	542,60	515,60	488,40
94171	M20 x 1,5	1/2"	21,1	29,0	14,0	50	630,90	599,40	567,80
94172	M25 x 1,5	3/4"	26,4	35,0	14,0	25	826,70	785,30	744,00
94173	M32 x 1,5	1"	33,1	45,0	16,0	10	1707,00	1621,60	1536,30
920523	M40 x 1,5	1 1/4"	41,8	54,0	18,0	5	2154,50	2046,80	1939,00
920524	M50 x 1,5	1 1/2"	47,8	63,0	23,0	5	3122,40	2966,30	2810,10
920525	M63 x 1,5	2"	59,9	77,0	26,0	4	4711,20	4475,70	4240,10

PG-Anschlussgewinde

Artikel-Nr.	Größe PG	Passend zu Schlauch Nennweite	Passend zu Schlauch- außen-Ø mm	Schlüssel- weite mm	Gewinde- länge mm	VPE Stück	Netto EUR/ 100 Stück bei Abnahme von		
							bis 100	101 - 500	501 - 1000
91022	11	3/8"	17,8	26,0	13,0	50	542,60	515,60	488,40
91023	13,5	3/8"	17,8	26,0	13,0	50	568,50	540,10	511,60
91024	16	1/2"	21,1	29,0	14,0	50	661,00	628,00	594,90
91025	21	3/4"	26,4	35,0	14,0	25	866,00	822,70	779,50
91026	29	1"	33,1	45,0	16,0	10	1788,30	1698,80	1609,40
91027	36	1 1/4"	41,8	54,0	18,0	5	2423,50	2302,30	2181,20
91028	42	1 1/2"	47,8	63,0	23,0	5	3513,10	3337,40	3161,70
91029	48	2"	59,9	77,0	26,0	4	5080,40	4826,40	4572,40

Fortsetzung ►

LT Schlauchverschraubung - gewinkelt 90°



NPT-Anschlussgewinde

Artikel-Nr.	Größe NPT	Passend zu Schlauch Nennweite	Passend zu Schlauch- außen-Ø mm	Schlüssel- weite mm	Gewinde- länge mm	VPE Stück	Netto EUR/ 100 Stück bei Abnahme von		
							bis 100	101 - 500	501 - 1000
905763	1/2"	3/8"	17,8	26,0	12,0	50	733,30	659,90	586,60
905764	1/2"	1/2"	21,1	29,0	13,0	50	733,30	659,90	586,60
905765	3/4"	3/4"	26,4	35,0	15,0	25	1032,50	929,20	826,00
905766	1"	1"	33,1	45,0	15,0	10	1954,90	1759,50	1564,00
905767	1 1/4"	1 1/4"	49,0	54,0	16,0	5	3169,10	2852,20	2535,30
905768	1 1/2"	1 1/2"	36,8	63,0	18,0	5	3851,20	3466,10	3081,00
905769	2"	2"	66,0	77,0	20,0	4	6008,40	5407,60	4806,80

Technische Änderungen vorbehalten.