



Öffner, 15GRDC, 59GRDF FT0011, 01160.0-00

Ausführung		
Produkt-Markename	SIVACON	
Produkt-Bezeichnung	Fix- Thermostat	
Ausführung des Produkts	Öffner	
Art des Sensors	Thermobimetall	
Ausführung der Schaltfunktion	Öffner	
Ausführung des Schaltkontakts	Sprungkontakt	
Allgemeine technische Daten		
Ausschalttemperatur	15 °C	
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch	100 000	
Montageart	Clip für 35 mm DIN-Schiene	
Spannung		
Spannungsart der Betriebsspannung	AC	
Einschaltstrom typisch	10 A	
Betriebsspannung bei AC Bemessungswert	240 V	
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP 20	
Hauptstromkreis		
Betriebsstrom Bemessungswert	10 A	
Anschlüsse		
Art der Anschlusstechnik	2-polige Klemme 2,5mm <sup>2</sup>	
Mechanischer Aufbau		
Höhe	47 mm	
Breite	33 mm	
Tiefe	33 mm	
Einbaulage	beliebig	
Nettogewicht	0,03 kg	
Material des Gehäuses	Kunststoff	
Umgebungsbedingungen		
relative Luftfeuchte Referenzwert	90 %	
Umgebungstemperatur während Betrieb		
• minimal	-40 °C	
• maximal	80 °C	
Umgebungstemperatur während Lagerung		
• minimal	-45 °C	
• maximal	80 °C	
Approbationen Zertifikate		
Referenzkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2	K	
<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Konformitätserklärung</b>	<b>Sonstige</b>



## Sonstige

[Bestätigungen](#)

## Weitere Informationen

**Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier).**

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

**Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.**

Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.

**Informationen zur Verpackung**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR2171-1BA>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR2171-1BA>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8MR2171-1BA](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR2171-1BA)

**CAx-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

letzte Änderung:

05.08.2021

