

SITRANS FM MAG 6000i Magnetisch-induktiver Durchflussmessumformer, arbeitet mit den Sensoren MAG 1100, MAG 3100 und MAG 5100W. Geeignet für die Volumendurchflussmessung von Flüssigkeiten (leitend), Aluminiumdruckguss-Gehäuse. Siemens Getrennter Messumformer Gehäuse aus Aluminiumdruckguss Steuerkennzeichen Standard-Messumformer: AC 115 ... 230 V, 50 ... 60 Hz; DC 18 ... 90 V Standard-Messaufnehmer: FM Klasse I, Div 2, CSA Klasse I, Div 2 Mit Display Ohne Kommunikation . Metrisch

### Weitere Informationen

Industry Online Support (Handbücher, Kataloge, Zertifikate, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/products?mfn=ps&lc=de-WW>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com>

