

Oberfräse

RP1802X07

1.850 W • 12 mm

Kraftvolle Oberfräse zum Einstechen und für verzierende Holzarbeiten

Oberfräse mit starkem 1.850 W Motor für Fräser mit 12 mm Schaftdurchmesser. Ein Linearkugellager sorgt für ein fließendes, ruckfreies Eintauchen in das Werkstück. Mit 3-stufiger Revolver-Tiefeneinstellung und einer Anti-Restart-Funktion, die ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung verhindert.



Technische Details

Leistungsaufnahme	1850 W
Leerlaufdrehzahl	23 000 min ⁻¹
Hubhöhe Oberfräse	0 - 70 mm
Werkzeugaufnahme	12 mm
Abmessungen Grundplatte	170 x 155 mm
Länge des Netzkabels	4,0 m
Schalleistungspegel (L _{WA})	96 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	85 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	5,1 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	6,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	155 x 294 x 312 mm
Saugschlauchanschluss Ø innen/ außen	32/37 mm

Spezifikationen

- Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung
- Mit Sanftanlauf
- 3-stufige Revolver-Tiefeneinstellung
- Mit erweitertem Tiefenregler
- Von außen leicht zugängliche Bürsten

EAN 0088381784672

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

122850-4

Absaugstutzen



122865-1

Parallelanschlag

344364-5

Kopierhülse 16,0mm



763801-4

Spannhülse 6mm



781030-7

Einmaulschlüssel SW 24



821552-6

MAKPAC Gr. 4



8352F0-3

Tiefziehteil f. MAKPAC



A-86206

Spannhülse 8mm



Optionales Zubehör

194579-2

Adapter f. Führungsschiene



D-53556

Fräser-Set 8mm 12Stk.

