

TESTBOY 4000

Digital-Multimeter mit Bluetooth

Das Testboy 4000 ist ein professionelles True RMS Multimeter. Mit seiner Bluetooth Schnittstelle und der kostenlosen Testboy App lassen sich alle Messdaten auf ein Handy übertragen. Die Testboy Connect App ermöglicht ein Datenlogg der Messwerte sowie eine grafische und tabellarische Auswertung. Auch ein Export der Daten, z.B. im Excelformat ermöglicht vielzählige Analyse-Funktionen. Die 11 umfangreichen Messfunktionen unseres Testboy 4000 werden durch eine Min- und Max-Wertmessung abgerundet.

Eine Anwendung in Industrie, Labor, Handwerk und Hobby-Bereich ist also genau die richtige Aufgabe für unser Testboy 4000.



SPEZIFIKATIONEN

Testboy 4000

Gleichspannungsmessung	0 V ~ 600 V
Wechselspannungsmessung	0 V ~ 600 V
Gleichstrommessung	0 A ~ 10 A
Wechselstrommessung	0 A ~ 10 A
Widerstandsmessung	0 Ω ~ 60 MΩ
Durchgangsprüfung	0 Ω ~ 50 Ω
Temperaturmessung	-20 °C ~ 1000 °C -4 °F ~ 1832 °F
Frequenzmessung	0 Hz ~ 10MHz
Sicherungen	F 600 selbstrücksetzend (wartungsfrei) und F 10 A (10,3 x 38 mm)
Polaritätsanzeige	automatisch
Überlaufanzeige	„OL“ wird angezeigt
Batteriezustand	Batteriesymbol wird angezeigt
Stromversorgung	2 x 1,5 V AA
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Überspannungskategorie	CAT III 600 V
Lagertemperatur	-10 °C bis 50 °C
Abmessungen	183 x 95 x 50 mm
Gewicht	410 g inkl. Batterien

VORTEILE

- > Mit Bluetooth Funktion
- > Kompatibel mit der Testboy Connect App
- > Auto-Power-Off
- > True RMS
- > Data-Hold-Funktion
- > Gleichspannungsmessung bis 600 V
- > Wechselspannungsmessung bis 600 V
- > Widerstandsmessung bis 60 MΩ
- > Wechselstrommessung bis 10 A
- > Temperaturmessung
-20°C bis 1000°C
-4°F bis 4832°F
- > LC Display mit Hintergrundbeleuchtung
- > CAT III 600 V

