

**TROTTY PUMP** <sup>PRO</sup>  
by TELESTAR

Kompakter, tragbarer,  
elektrischer Akku-  
Kompressor mit LED Licht  
& Powerbankfunktion



## Highlights

- Einfache, intuitive Bedienung über Tastenfeld und digitale Anzeige
- 4 voreingestellte, anpassbare Betriebsmodi für unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten
- Eingangsspannung: 12 V
- Betriebsspannung: 12 V
- Maximale Power: 116 W
- Ausgabevolumen: 25 l/min
- Batteriekapazität: 6000 mAh
- LED Total Lumen: 85 lm
- Maximaler Fülldruck: 10 BAR (150 PSI)
- Druckeinheit: PSI, BAR, KPA, KG/cm<sup>2</sup>
- Auch als LED Taschenlampe, sowie als USB Powerbank verwendbar (Ladespannung 5V)
- Maße (BxHxT) 69 x 170 x 50mm, Gewicht: 598g



- Taschenlampe SOS-Signal
- Druck +
- Power
- Druck -
- Einheit wechseln

## Lieferumfang:

TELESTAR TROTTY PUMP PRO, Luftschlauch mit Schrader-Ventilanschluss (Autoventil), Adapter Sclaverand-Ventilanschluss (Rennradventil bzw. französisches Ventil), Ballnadel, Düse für Schwimmring, Ladekabel (USB Typ-C), 12V Ladekabel, Bedienungsanleitung, Nylon Transporttasche

TROTTY PUMP pro  
Artikelnr.: 100-002



4 024035 002101

**TELESTAR**

TELESTAR-DIGITAL GmbH  
Am Weiher 14  
D-56766 Ulmen/GERMANY

Telefon +49 - (0) 26 76 / 9 52 00  
Telefax +49 - (0) 26 76 / 9 52 01 00  
E-mail Verkauf@telestar.de

www.telestar.de