

ABUS Akku-Kamera Pro mit Basisstation

Art.-Nr. PPIC91000



-
- Überwachungskamera mit Funk, Akku, Personenerkennung, Push-Nachricht bei Bewegungsalarm, Gegensprechfunktion, Farbbildern sogar nachts, Basisstation sowie kostenfreiem Zugriff per Handy- und Tablet-App App2Cam Plus
 - Flexible Funk-Kamera für draußen & drinnen; wetterfest (Schutzart IP65); 120-Grad-Blickwinkel; nach Bedarf drinnen auf ein Regalbrett legen, draußen mit praktischer Kugelkopfhalterung
 - Praktische Basisstation (drinnen per LAN-Kabel mit Router verbunden) verlängert die Funk-Reichweite; USB-Stick anstecken (Zubehör, bis zu 128 GB) für im Gebäudeinneren gespeicherte Kamera-Aufnahmen (kein Abo); insg. bis zu 4 Kameras einbindbar
 - Schnell einsatzbereit durch einfache Inbetriebnahme (mit App-Assistent in wenigen Minuten); per App dauerhaft kostenfreier Zugriff auf Livestream, Speicher sowie alle Funktionen und persönlichen Einstellungen (Weißlicht-LED etc.)
 - Vollautomatisches Erkennen von Personen inkl. automatisch startender Aufnahme (ignoriert dann z. B. Zweige, Blätter, Tiere, Fahrzeuge); per App Push-Benachrichtigung und Gegensprechen
 - Privatzonen komplett ausblenden/schwärzen (z. B. öffentliche Grundstücke); Datenschutz-konformes Aufzeichnen (Audio aus; je nach Einsatz vor Ort Videodaten dauerhaft speichern bzw. nach 3, 7 oder 30 Tagen automatisch löschen)
 - Intelligentes Akku-Management; Akku-Laufzeit dadurch bis zu 6 Monate (bei rd. 4 Aufnahmen/ Zugriffen pro Tag; bei häufigerer/längerer Nutzung, Hitze/Frost oder größerer Entfernung zur Basisstation reduziert sich die Laufzeit)
 - 3-Megapixel-Auflösung; klare und detailreiche Nachtsicht in Farbe
 - Zusatz-Kameras erhältlich (max. 4 Kameras pro Basisstation); Set kompatibel mit ABUS Solarpanel
 - Teil der ABUS Comfort-Line & Smart Security World; kompatibel zur Funk-Alarmanlage Smartvest
-

ABUS Akku-Kamera Pro mit Basisstation

Art.-Nr. PPIC91000

Einfach. Vielseitig. Sicher

Komfortable Akku-Laufzeit. Top Empfang. Zuverlässige Personenerkennung. Detailreiche Farbbilder sogar nachts. Jederzeit Info und Zugriff per App, inklusive Gegensprechfunktion. Super einfache Inbetriebnahme – dies und noch mehr praktische Funktionen bekommst du mit der ABUS Akku-Kamera Pro mit Basisstation.

Videoüberwachung schnell und sauber installiert, super einfach in Betrieb zu nehmen: Genau das bekommst du mit dieser smarten Funk-Sicherheitskamera inkl. Akku und leistungsstarker Basisstation.

So einfach gehts: Verpackung öffnen, Basisstation per Netzkabel mit deinem Router verbinden und die kostenfreie Handy-App App2Cam Plus herunterladen – alles Weitere erklärt dir die App dann Schritt für Schritt. Anschließend lässt sich die Kamera dank großer Funk-Reichweite und dem praktischen Design flexibel platzieren – unabhängig eines Stromanschlusses.

Per App konfigurierst du im Handumdrehen deine persönlichen Einstellungen: Ganz nach Lage vor Ort blendest du private oder öffentliche Bereiche im Bild komplett aus. Auf Wunsch meldet dir die Kamera nur Personen per Push-Nachricht – und ignoriert somit z. B. Tiere, Fahrzeuge oder sich im Wind wiegende Blätter.

Als Speicher dient ein handelsüblicher USB-Stick (Zubehör), den du an die Basisstation steckst. Die Aufnahmen sind also bei dir vor Ort, und ohne weitere Kosten jederzeit abrufbar.

Die wetterfeste Kamera hält Regen, Schnee und starker Sonneneinstrahlung problemlos stand. Die integrierte Weißlicht-LED sorgt selbst bei Dunkelheit für klare Farbbilder. Ob drinnen oder draußen: So behältst du dein Zuhause und deine Liebsten im Blick, schreckst Eindringlinge ab. Praktisch: App und Kamera lassen sich wie eine Gegensprechanlage nutzen (Paketbote oder Freunde an der Haustür).

Tipp: Das separat erhältliche ABUS Solarpanel verlängert die Akku-Laufzeit und macht die Kamera bei guten Bedingungen sogar komplett autark.

ABUS Akku-Kamera Pro mit Basisstation

Art.-Nr. PPIC91000

Artikelprogramm	Comfort
Lieferumfang 01 Beschreibung	Akku-Kamera Pro
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Basisstation
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Netzteil für Basissta- tion (12 V DC, 1 A)
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	Antenne für Akku- Kamera Pro
Lieferumfang 04 Menge	1
Lieferumfang 05 Beschreibung	USB-A- auf USB-C-Kabel
Lieferumfang 05 Menge	1
Lieferumfang 06 Beschreibung	Wandhalterung
Lieferumfang 06 Menge	1
Lieferumfang 07 Beschreibung	Netzwerkkabel (1,5 m)
Lieferumfang 07 Menge	1
Lieferumfang 08 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 08 Menge	2

Lieferumfang 09 Beschreibung	Reset-Tool
Lieferumfang 09 Menge	1
Lieferumfang 10 Beschreibung	Bohrschablone Kamera
Lieferumfang 10 Menge	1

Basisstation Akku-Kamera Pro

Art.-Nr. PPIC91000X

Abmessungen	150 x 110 x 25 mm
Alarmierung	Push-Benachrichtigung / E-Mail
Anzahl Benutzer	3
Anzahl Kanäle	4
Artikelprogramm	Comfort
Audioausgang	eingebauter Lautsprecher
Auflösungsmodi	VGA / 720p / 1080p / 3 MP
Aufnahmemodi	max. 3 MP
Basis Ereignis	PIR-Personenerkennung / PIR-Bewegungserkennung / Manuell
Bildrate	15
Farbe	weiss
Frequenzbereich	2,4 GHz
Gehäusematerial	Kunststoff
Kompatibel zu Secoris	Nein
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Lautsprecher	85dB @ 10cm
Leistungsaufnahme	180 mA
Max. Auflösung @ Bildrate	3 MP @ 15 fps

Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	0,1
Privatzonen	3
Spannungsversorgung DC	12 V
Speichermedium	USB-Stick (bis zu 128 GB)
Technologie	Netzwerk
Verschlüsselung	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Video Content Analyse (VCA)	Personenerkennung
Videoausgang	VGA / 720p / 1080p / 3 MP
Videokanäle Gesamt	4
Videokomprimierung	H.264

ABUS Akku-Kamera Pro

Art.-Nr. PPIC91520

Abmessungen	103 x 51 x 54 mm
Akku	Ja
Akku-Laufzeit	bis zu 6 Monate (abhängig von Bedingungen vor Ort)
Akkutyp	2 x 18650 Li-Ion Akku
Alarmierung	Push-Benachrichtigung
Anzahl Benutzer	3
Artikelprogramm	Comfort
Audio Bitrate	64kbps
Audio Kompression	g711
Audioausgang	Lautsprecher
Audioeingang	Mikrofon
Auflösungsmodi	VGA / 720p / 1080p / 3 MP
Aufnahmemodi	PIR-Personenerkennung / PIR-Bewegungserkennung / Manuell
Bewegungserkennung	PIR-Personenerkennung / PIR-Bewegungserkennung
Bildaufnehmer	Sony IMX307
Brennweite	2,9 mm
DSP	Ingenic T30
Farbe	schwarz, weiß
Farbtemperatur	3000 K
Frequenzbereich	2,4 GHz

Funkreichweite	10-30 Meter, in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten
Gehäusematerial	Kunststoff
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	3
Helligkeit Weißlicht LED	28 lm
Horizontaler Blickwinkel	120 °
Kompatibel zu Secoris	Nein
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Max. Auflösung @ Bildrate	3 MP @ 15fps
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-20 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	0,1
Mindestbeleuchtung (Farbe)	1 lx
Netzwerk-Protokolle	802.11 b/g/n

ABUS Akku-Kamera Pro

Art.-Nr. PPIC91520

Netzwerkanschluss WLAN	Wi-Fi (2,4GHz)
PIR-Blickwinkel	112 °
PIR-Reichweite	8 m
Privatzonen	3
Schutzart IP	65
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spannungsversorgung DC	5 V
Steckertyp	USB-C
Tag-/Nachtumschal- tung	Auto
Technologie	Netzwerk
Verschlüsselung	WPA2
Vertikaler Blickwinkel	75 °
Video Content Analyse (VCA)	Personenerkennung
Videokomprimierung	H.264
Weißabgleich	AWB
Weißlicht LEDs	1 St.