

# ZI-BRM420

Benzinrasenmäher



- zum Mähen von allen Gärten - auch mit Hanglage
- mit Radantrieb
- kräftiger 4-Takt Motor
- 6-stufige Schnitthöhenverstellung für optimales Mähen
- 420mm Schnittbreite
- großzügiger Grasfangkorb mit 45 l Kapazität
- Fahrwerk mit großen Rädern für eine besonders anwenderfreundliche Nutzung
- geschäumter Komfortgriff



**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**

# ZI-BRM420

Benzinrasenmäher



## Technische Details

Motorleistung S1 in W	1200	Drehzahl in min-1	3000
Hubraum in ccm	79,8	Starter	Seilzug/recoil
Kraftstoff	Bleifreies Benzin ROZ 95/ unleaded gasoline	Tank-Kapazität in l	0,8
max. zulässige Schräglage	20°	Schnittbreite / Schnitthöhe in mm	420 / 25-75 (6)
Fangkorb in l	45	Radgröße vorne in mm	150
Radgröße hinten in mm	180	Schall-Leistungspegel in dB(A)	96
Bruttogewicht in kg	28,500	Nettogewicht in kg	25,500
Verpackungsbreite in mm	520	Verpackungslänge in mm	720
Verpackungshöhe in mm	440	EAN Code	9120039233833

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**