

# ZI-BRM508

Benzinrasenmäher mit variabler Geschw.



- zum Mähen von allen Gärten - auch mit Hanglage
- einfacher Start dank Bedienkonsole am Handgriff
- mit Radantrieb
- kräftiger 4-Takt Motor
- 6-stufige Schnitthöhenverstellung für optimales Mähen
- 508 mm Schnittbreite
- großzügiger Grasfangkorb mit 65 l Kapazität
- Fahrwerk mit großen Rädern für eine besonders anwenderfreundliche Nutzung
- geschäumter Komfortgriff



**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**

# ZI-BRM508

Benzinrasenmäher mit variabler Geschw.



## Technische Details

Motorleistung S1 in W	3600
Hubraum in ccm	173
max. zulässige Schräglage	20°
Fangkorb in l	65
Radgröße hinten in mm	280
Bruttogewicht in kg	42,500
Verpackungsbreite in mm	570
Verpackungshöhe in mm	485

Drehzahl in min-1	2800
Tank-Kapazität in l	1
Schnittbreite / Schnitthöhe in mm	508 / 25-75 (6)
Radgröße vorne in mm	200
Schall-Leistungspegel in dB(A)	98
Nettogewicht in kg	39,500
Verpackungslänge in mm	830
EAN Code	9120039233840

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**