

ZI-GPS252

Gartenpflege-Set



- das Multitalent für ihren Garten (Grastrimmen, Heckenschneiden und Entasten)
- 3 passende Aufsetzköpfe und Verlängerung inklusive
- luftgekühlter 1-Zylinder-2-Takt-Motor mit Fliehkraftkupplung
- individuell verstellbarer Haltegriff und Gurt
- inkl. Entaster, Trimmer/cutter (Fadenspule + 3-Zahn-Blatt), Heckenschere

Inbetriebnahme/Aufbauvideo: [LINK](#)



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

ZI-GPS252

Gartenpflege-Set



Technische Details

Motorleistung S1 in W	1450	Motortyp	2-Takt-Motor / 2-stroke engine
Hubraum in ccm	51,7	Starter	easy Starter Seilzug / easy Starter recoil
Kraftstoff	40:1	Tank-Kapazität in l	0,92
Stangendurchmesser in mm	26	Schnittbreite Nylonfaden in mm	225
Fadenstärke in mm	Ø 2,4	Blattdurchmesser in mm	Ø 255 x 1,4
Astsäge Länge in mm	254	Heckenschere Schnittlänge in mm	400
Schnittstärke Heckenschere	24 mm	Bruttogewicht in kg	14,900
Nettogewicht in kg	7,400	Verpackungsbreite in mm	285
Verpackungslänge in mm	1.130	Verpackungshöhe in mm	295
EAN Code	9120039234847		

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**