

ZI-HS8TN

Holzspalter



- vertikale Ausführung zum Spalten von Kurzholz (10-50cm)
- stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- bequemer Transport durch Fahreinrichtung
- Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung
- CEE-Stecker mit Phasenwender
- klappbare Auflagetische für platzsparende Lagerung
- Spalthubeinstellung (Endposition)



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

ZI-HS8TN

Holzspalter



Technische Details

Motorleistung S6 in W	3500	Spannung	400V / (50Hz)
Schutzklasse	IP 54	Aufstellmaß in mm	845 x 935 x 1500
Spalkraft in t	8	max. Spalthub in mm	485
Spaltgutdurchmesser in mm	80-300	Spaltlänge (o. Zubehör) in mm	100-500
Hydrauliköl Kapazität in l	4	Hydraulikhub in MPa	21
Vorlaufgeschwindigkeit in cm/s	6	Rücklaufgeschwindigkeit in cm/s	19,4
Schall-Druckpegel in dB(A)	77,8	Vibration Handgriff in m/s ²	<2,5
Bruttogewicht in kg	115,900	Nettogewicht in kg	108,800
Verpackungsbreite in mm	400	Verpackungslänge in mm	560
Verpackungshöhe in mm	1.115	EAN Code	9120039234236

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**