

# ZI-STE1000INV

Stromerzeuger



- 4-Takt Motor
- Seilzugstarter
- Inverter
- 1x 230 V AC; 1 x 12V DC-Ausgang



**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**

# ZI-STE1000INV

Stromerzeuger



## Technische Details

Motorleistung S1 in W	1400
Starter	Seilzug / recoil
Tank-Kapazität in l	1,55
Generatordauerleistung in W	800
Steckdose	1 x 230V
Schall-Leistungspegel in dB(A)	89
Bruttogewicht in kg	11,500
Verpackungsbreite in mm	220
Verpackungshöhe in mm	345

Hubraum in ccm	41,2
Kraftstoff	ROZ 95/ RON 95
Laufleistung in h	~1,8 h
max. Leistung in W	1000 S2(5min)
Gleichstrom	12V / 3A
Schall-Druckpegel in dB(A)	68
Nettogewicht in kg	9,900
Verpackungslänge in mm	415
EAN Code	9120039234786

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**