



4750RCHDW01FF3

**Metall-Werkzeugkasten mit
Allzweck-Werkzeugsatz – 194-
teilig**



Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com

PRODUKTDDETAILS

- Strapazierfähiger Hartschalenkoffer mit Rädern
- Luftfahrtmechaniker, speziell für den mobilen Einsatz und geeignet für alle Flugzeugtypen
- Gefertigt mit einem Rahmen aus Polypropylen-Copolymer-Harz
- Luftdruckventil für maximalen Schutz gegen extreme Wetterbedingungen
- Doppeltes, robustes Riegelsystem für hermetischen Verschluss
- TSA-zugelassenes Vorhängeschloss
- 194-teilig
- Steckschlüssel-Einsätze, Schraubenschlüssel, Schraubendreher, Größen: 1/4"; 3/8", Zangen und Hämmer
- Einlagen: FF2B12, FF2B13, FF2B14, FF2B15 und FF2B16
- 4750RCHDW01 Strapazierfähiger Hartschalenkoffer mit Rädern
- 6700SM 1/4" Steckschlüssel-Einsatz Sechskant 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13 mm
- A6800DM 1/4" Luft- und Raumfahrt, Steckschlüssel-Einsätze lange Ausführung, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13 mm
- 6709M 1/4" Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 3, 4, 5, 6 und 8 mm
- 6709PH 1/4" Schraubendreher-Einsatz PH1, PH2, PH3
- 6709TORX 1/4" Schraubendreher-Einsatz TORX® T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 6950SL 1/4" Umschaltknarre und schmaler Kopf, 6954 1/4" T-Griff, 6956 1/4" Steckgriff, 6958 1/4" Gelenkgriff
- 6960/6962 1/4" Verlängerungen 50, 100, 150 mm
- 6962L 1/4" Verlängerung 355 mm, 6966 1/4" Kardangelenke, 6972H 1/4" Bithalter, 7764 F 3/8" – M 1/4" Adapter
- 7400SM 3/8" Steckschlüssel-Einsatz kurze Ausführung 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm
- A7402DM 3/8" Luft- und Raumfahrt-Steckschlüsseleinsätze lange Ausführung 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- 7409M 3/8" Schraubendreher-Einsätze Sechskant 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 10 mm
- 7409TORX 3/8" Schraubendreher-Einsatz TORX® T25, T27, T30, T40, T45, T50
- 7750SL 3/8" Knarre, schlanker Kopf
- 7760/7762 3/8" Verlängerungen 75, 125, 250 mm
- 7766 3/8" Kardangelenke, 7765 F 1/4" – M 3/8" Adapter, 8164-1/2 F 3/8" – M 1/2" Adapter, 7407H 3/8" Steckschlüssel-Einsatzhalter 1/4" – 3/8"
- 111M Ring-Maulschlüssel 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
- 6M Maulschlüssel 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 mm x 22 mm
- BE-9770 Winkelschraubendreherersatz, Sechskant, brüniert, langer Kugelkopf, 9-teilig, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 9070C ERGO™ Rollgabelschlüssel, verchromt 6", 158 mm x 20 mm
- 1177-SCRIBE gekröpfte Reißnadel 230 mm, 2535F2 magnetischer Greifheber bis zu 1 kg, 7758 Gelenkgriff, BFLA01 Q3 LED-Lampe, 7754 3/8" T-Griff
- 808050P Knarren-Schraubendreher mit Pistolengriff, 808050S kurzer Knarren-Schraubendreher
- 59S/31-1 Bit-Satz, 31-teilig, Phillips, Pozidriv, TORX®, Sechskant, Schlitz
- 2047-0.8-4 Winkelschraubendreher 0,8 x 4 x 100 mm
- 2047PR-1-2 Doppelt gekröpfter Kreuzschlitz-Winkelschraubendreher PH1-PH2
- BE-8020L ERGO™ Schlitzschraubendreher 0,5 x 3 x 75 mm
- BE-8030 ERGO™ Schlitzschraubendreher 0,6 x 3,5 x 75 mm
- BE-8155 ERGO™ Schlitzschraubendreher 1,2 x 6,5 x 125 mm
- BE-8260 ERGO™ Schlitzschraubendreher mit Sechskantansatz 1,6 x 8 x 175 mm
- BE-8350 ERGO™ kurzer Schraubendreher für Schlitzschrauben 1 x 5,5 x 25 mm
- BE-8601/BE-8602 ERGO™ kurzer Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben PH1 x 25 mm, PH2 x 25 mm
- BE-8610/BE-8630 ERGO™ Kreuzschlitzschraubendreher PH1 x 75 mm, PH2 x 100 mm, PH3 x 150 mm
- 2058-BR 1/4" Bit-Knarre, 1544 Fühlerlehre, 2509 flexibler Greifheber 525 mm
- MTB-3-16-E Maßband Englisch 3 m, 2101GC-160IP ERGO™ Seitenschneider 160 mm
- 2427 GC-200IP ERGO™ Flachrundzange, 200 mm
- 2430 GC-200 IP ERGO™ Flachrundzange verchromt, 200 mm
- 2628 GC-160IP ERGO™ Kombi-Zange, verchromt, 160 mm
- 8224CIP ERGO™ Wasserpumpenzange, 1150-1/2H/P Messschieber 150 mm
- 5515T-52 Teleskop-Gelenkkopfspiegel Ø50 mm, 2820EF2 Elektrikermesser
- 481-300 DIN Hammer 300 mm, 3625W-35 Nylonkopfhämmer
- 3734 Splintentreiber 3, 5, 8 mm
- 3735-4-120 Splintentreiber 120 mm

Follow the Fish!



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt					
4750RCHDW01FF3	194	560 mm	365 mm	267 mm	20.47 kg

SETINHALT



Steckschlüssel-Satz mit Schaumstoffeinlage für den Hartschalenkoffer 4750RCHDW01 - 92-teilig
FF2B12



Schraubenschlüssel-Satz mit Schaumstoffeinlage für den Hartschalenkoffer 4750RCHDW01 - 39-teilig
FF2B13



Schraubendreher-Satz mit Schaumstoffeinlage für den Hartschalenkoffer 4750RCHDW01, 48-teilig
FF2B14



Allzweck-Zangen-Satz mit Schaumstoffeinlage für den Hartschalenkoffer 4750RCHDW01, 9-teilig
FF2B15



Schlagwerkzeug-Satz mit Schaumstoffeinlage für den Hartschalenkoffer 4750RCHDW01 - 6-teilig
FF2B16



Robuster 31-l-Hartschalenkoffer auf Rädern
4750RCHDW01

