



ANSMANN Li-Ion Akkus Micro AAA Typ 500 (min. 400 mAh) 4er Papierblister 2 Jahre Garantie*

Micro AAA Lithium-Ionen Akku - 1,5 V / Typ 500 (min. 400 mAh) / 0,74 Wh - Type C Ladung - geschützter Akku aufgrund Sicherheitsbeschaltung

Features

- Hochwertiger ANSMANN Lithium-Ion Akku Micro AAA mit Schutzbeschaltung
- Stabile Spannung von 1,5 V über 95% der Laufzeit. Bei einer Restkapazität von ca. 5%, wird die Spannung auf 1,1V reduziert, um dem Anwender zu signalisieren, dass ein Akkuwechsel ansteht.
- Ideal geeignet für den Einsatz in elektr. Spielzeug, Taschenlampen, Radios, Messgeräte, Fernbedienungen, Funkmäuse und -tastaturen, Gamecontroller, Wanduhren, Wetterstationen, etc.
- Integrierte Schutzbeschaltung schützt vor Überladung, Überlast, Kurzschluss und Tiefentladung
- Max. Dauerentladestrom: 0,5 A
- Sehr geringe Selbstentladung sowie hohe Energieeffizienz
- Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- 2 Jahre Garantie



Bis zu 2000 Ladezyklen



Frostbeständig



Geringe Selbstentladung



Sofort einsatzbereit



Artikelnummer: 1311-0028
 Lieferumfang: 4× Micro AAA Li-Ion Akku 500 mAh, 4 in 1 USB-C Ladekabel
 Zolltarifnummer: 85076000900
 Verpackungseinheit: 26 Packs (200 × 190 × 92 mm)
 UVP: 22,99 €



Spezifikationen

Nominal-Spannung	1,5 V
Zellengröße	Micro AAA
Zellenchemie	Lithium-Ionen
Nominal-Kapazität	500 mAh
Minimal-Kapazität	400 mAh
Anzahl Zellen in Verpackung	4
Schnellladefähig	Ja
Ladezyklen	1200
Buchse	USB Typ-C
Energie	0,74 Wh
Ladestrom USB	100 mA
geeignet für	elektr. Spielzeug, Taschenlampen, Radios, Messgeräte, Fernbedienungen, Funkmäuse und -tastaturen, Gamecontroller, Wanduhren, Wetterstationen, etc.
Farbe	weiß / violett
Verpackung	Papierblister
Betriebstemperatur	-20 - 60 °C
Lagertemperatur	-20 - 25 °C