



2
JAHRE
YEARS
GARANTIE
WARRANTY

ANSMANN Li-Ion Akkus Micro AAA Typ 500 (min. 400 mAh) 4er Papierblister

- Hochwertiger ANSMANN Lithium-Ion Akku Micro AAA mit Schutzbeschaltung
- Stabile Spannung von 1,5 V über 95% der Laufzeit. Bei einer Restkapazität von ca. 5%, wird die Spannung auf 1,1V reduziert, um dem Anwender zu signalisieren, dass ein Akkuwechsel ansteht.
- Ideal geeignet für den Einsatz in elektr. Spielzeug, Taschenlampen, Radios, Messgeräte, Fernbedienungen, Funkmäuse und -tastaturen, Gamecontroller, Wanduhren, Wetterstationen, etc.
- Integrierte Schutzbeschaltung schützt vor Überladung, Überlast, Kurzschluss und Tiefentladung
- Max. Dauerentladestrom: 0,5 A
- Sehr geringe Selbstentladung sowie hohe Energieeffizienz
- Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- 2 Jahre Garantie

INFORMATIONEN

Produktname Li-Ion Akkus Micro AAA Typ 500 (min. 400 mAh) 4er Papierblister
Artikelnummer 1311-0028
EAN-Code 4013674193967
Zolltarifnummer 85076000900
Materialgruppe 04
Lieferumfang 4x Micro AAA Li-Ion Akku 500 mAh, 4 in 1 USB-C Ladekabel

Produkt 44 × 10 × 10 mm / 11000 g
Verpackung + Produkt 86 × 12,5 × 123 mm / 59 g
Verpackungseinheit 26 Packs (200 × 190 × 92 mm)

