



## ANSMANN Li-Ion Akkus Mono D Typ 6000 (min. 5400 mAh) 2er Papierblister

Mono D Lithium-Ionen Akku - 1,5 V / Typ 6000 (min. 5400 mAh) / 12 Wh - Type C Ladung - geschützter Akku aufgrund Sicherheitsbeschaltung

### Features

- Hochwertiger ANSMANN Lithium-Ion Akku Mono D mit Schutzbeschaltung
- Stabile Spannung von 1,5 V über 95% der Laufzeit. Bei einer Restkapazität von ca. 5%, wird die Spannung auf 1,1V reduziert, um dem Anwender zu signalisieren, dass ein Akkuwechsel ansteht.
- Ideal geeignet für den Einsatz in elektr. Spielzeug, Taschenlampen, Radios, Messgeräte, Sicherheitskameras, Seifenspender, elektr. Türschlösser, etc.
- Integrierte Schutzbeschaltung schützt vor Überladung, Überlast, Kurzschluss und Tiefentladung
- Max. Dauerentladestrom: 2 A
- Sehr geringe Selbstentladung sowie hohe Energieeffizienz
- Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- 2 Jahre Garantie



Bis zu 2000 Ladezyklen



Frostbeständig



Geringe Selbstentladung



Sofort einsatzbereit



Artikelnummer: 1314-0005  
 Lieferumfang: 2× Mono D Li-Ion Akku 6000 mAh, 2 in  
 1 USB-C Ladekabel  
 Zolltarifnummer: 85076000900  
 Verpackungseinheit: 10 Packs (220 × 190 × 100 mm)  
 UVP: 34,99 €



## Spezifikationen

|                             |                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominal-Spannung            | 1,5 V                                                                                                               |
| Zellengröße                 | Mono D                                                                                                              |
| Zellenchemie                | Lithium-Ionen                                                                                                       |
| Nominal-Kapazität           | 6000 mAh                                                                                                            |
| Minimal-Kapazität           | 5400 mAh                                                                                                            |
| Anzahl Zellen in Verpackung | 2                                                                                                                   |
| Schnellladefähig            | Ja                                                                                                                  |
| Ladezyklen                  | 1200                                                                                                                |
| Buchse                      | USB Typ-C                                                                                                           |
| Energie                     | 12 Wh                                                                                                               |
| Ladestrom USB               | 500 mA                                                                                                              |
| geeignet für                | elektr. Spielzeug, Taschenlampen, Radios, Messgeräte, Sicherheitskameras, Seifenspender, elektr. Türschlösser, etc. |
| Farbe                       | weiß / violett                                                                                                      |
| Verpackung                  | Papierblister                                                                                                       |
| Betriebstemperatur          | -20 - 60 °C                                                                                                         |
| Lagertemperatur             | -20 - 25 °C                                                                                                         |