





- ✓ *3 in 1 mobiles Klimagerät*
- ✓ *Kühlen, Ventilieren, Entfeuchten*
- ✓ *Kälteleistung 12.000 Btu/h*
- ✓ *Geeignet für Räume bis ca.35 m²*
- ✓ *3 Geschwindigkeiten*
- ✓ *Farbe Weiß*
- ✓ *waschbarer Staubfilter*
- ✓ *Kein Wassertank*
- ✓ *System Selbstdiagnose*
- ✓ *Auto Restart*
- ✓ *Auto Swing*
- ✓ *Sleep Funktion*
- ✓ *24h Timer*
- ✓ *Touch Control*
- ✓ *Kältemittel R290*
- ✓ *Energieklasse Kühlen A*



		108041
Kühlleistung	Btu/h	12.000
Kühlleistung	Watt	3500
Leistungsaufnahme	Watt	1345
Spannung/Frequenz	V/Hz	220-240/50
Arbeitsbereich	°C	16-31
Luftumwälzung	m ³ /h	390
Kühlmittel		R290
EER		2.60
GWP Kältemittel		3
Energieklasse Kühlen		A
Schalldruckpegel	db(A)	53
Schallleistungspegel	db(A)	65
Entfeuchterleistung	L/24h	40.8
Raumgröße	m ²	35
Kabellänge	m	1.50
Länge Abluftschlauch	m	1.50
Durchmesser Abluftschlauch	cm	15
Maße Verpackung	HxBxT mm	865x460x396
Maße Produkt	HxBxT mm	688x419x358
Gewicht Produkt	kg	27

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Stand 04/2023

Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 3. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 3 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO², bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf Vornehmen oder das Gerät zerlegen-stets Fachpersonal hinzuziehen.

