

LEITUNGSSUCHER & MULTI-DETEKTOR

Ermöglicht das Aufspüren von Strukturen in Mauern, Wandflächen oder Böden



Mit unserem Leitungssucher & Multi-Detektor können Sie Strukturen in Trockenbauwänden, Mauern, Wandflächen oder Böden einfach und sicher aufspüren.

Dank der innovativen Sensortechnologie kann das Gerät nicht nur spannungsführende Leitungen, sondern auch Metalle und Holzunterkonstruktionen punktgenau lokalisieren.

Mit seinen drei Modi ist es vielseitig einsetzbar und bietet eine maximale Erfassungstiefe von bis zu 120 mm. Das übersichtliche Display zeigt genau an, was sich hinter der Wand verbirgt, während der dreifarbige LED-Leuchtring zusätzlich für visuelles Feedback sorgt.

Eine kreisförmige Gehäuseöffnung erleichtert die Markierung des genauen Fundorts und für eine optimale Handhabung wird das Gerät mit einer praktischen Schutztasche geliefert.

HAUPTMERKMALE

Besondere Funktionen	Erkennung von Metall, Holz und stromführenden Leitungen Dreifarbiger LED-Leuchtring Akustisches Warnsignal Übersichtliches Display Kreisförmige Gehäuseöffnung zur einfachen Markierung
Maximale Erfassungstiefe	Eisenmetalle: 120 mm Nichteisenmetalle (Kupfer): 100 mm Stromführende Leitungen (230 V): 50 mm Einadriger Kupferdraht: 40 mm Holz: 20 mm (Precision mode) bzw. 38 mm (Depth mode)
Abschaltautomatik	Nach ca. 5 Minuten

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Batteriespezifikationen	3,7 V - 300 mAh - LI-ION
Betriebsdauer	ca. 2 h
Batterielademöglichkeit	USB-C
Betriebstemperatur	-10 °C - 50 °C
Lagertemperatur	-20 °C - 70 °C

WEITERE INFORMATIONEN

Abmessungen	138 x 68 x 22 mm
Artikelnummer	JT-Line01
Lieferumfang	Multi-Detektor, Schutztasche, USB-C Kabel
Zolltarifnummer	90318080
EAN	4250236826134