



Listenpreis: 8.21 €
inkl. 19% Mwst.

Features:

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne

Technische Daten:

Betriebsspannung:	230
Nennleistung:	6 W
Sockel/Fassung:	E27
Lampenart:	LED-Lampe
Abstrahlwinkel:	35°
Lichtfarbe:	Rot
Anlaufzeit:	0,2 s
Bauform:	PAR-20
Betriebstemperatur Max.:	+40° C
Betriebstemperatur Min.:	-20° C
Brennstellung:	S180 (Universal)
Lebensdauer:	20000 h
Wellenlänge:	620 nm
Maße (LxD):	83x63 mm

Logistic

EAN / GTIN: 4026397691757
Gewicht: 0,12 kg
Länge: 0.09 m
Breite: 0.07 m
Höhe: 0.07 m

Gewicht:

0,10 kg
