


# Datenblatt

## CEE-Camping-Kabeltrommel #10170

**as**®  
**Schwabe**  
TechnikProdukte  
72184 Eutingen

- Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff
- stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, Feststellbremse
- Ergonomisch geformter Haltegriff
- 1 CEE-Steckdose 230V/16A/3polig/6h
- 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen 
- Thermoschutzschalter 56°C +/-3°C
- CEE-powerlight-Stecker mit Spannungsanzeige 230V/16A/3polig



Mit 25m Polyurethanleitung  
H07BQ-F 3G2,5 in orangener  
Sicherheitsfarbe  
mit 3poligem CEE- powerlight Stecker  
230V / 16A

Für die Verwendung im Außenbereich

(Abb. ähnlich)

**CE** IP44

Made in Germany 



### Technische Daten:

230 V / 16 A

Aufgerollt: 1000 W  
Abgerollt: 3500 W  
L / B / H: 290/250/375 mm  
Trommelkörper: Ø 285mm  
Gewicht: ca. 7,25 Kg  
EAN: 4011160101700

Angewandte Normen: EN 61242 / DIN VDE 0620-2-1 / DIN EN 50525-2 / EN 60309