


Datenblatt

Metall-Kabeltrommel 10342

Metall-Kabeltrommel feuerverzinkt, stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, Feststellbremse, ergonomisch geformter Haltegriff, VDE-Thermoschutzschalter mit Funktionsautomatik und 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen  . Drehbarer Wickelgriff. Für Baustelleneinsatz geeignet.



**Mit 50m Panzerleitung
K35 AT-N07 V3V3-F 3G1,5**

Zur Verwendung im Freien.

Abb. ähnlich

Fremdkörper- und spritzwassergeschützt
Zur Verwendung im Aussenbereich
In Österreich auf Baustellen zugelassen

CE IP44

Technische Daten:

230 V / 16 A

Aufgerollt: 1000 W

Abgerollt: 3500 W

L / B / H: 320/210/420

Gewicht: ca. 7,8 Kg

Ø320mm

EAN: 4011160103421

