

Datenblatt

70W LED Rundum-Leuchte 360° Art. 46370

- mit 3 m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
- 2 Schutzkontaktsteckdosen 230V/16A/IP54
- Mit seitlichen Haltegriffen
- Mit Standbeinen und Aufhängehaken
- Ein-/Ausschalter
- Leuchtmittel nicht austauschbar
- IP54: staub- und spritzwassergeschützt
- Schlagfestigkeit IK08



Abb. ähnlich

CE IP54



Technische Daten:
230 V / 50Hz / 4000K
Lichtleistung: 6000Lm
Farbwiedergabeindex Ra: CRI > 80
Powerfaktor: >0,95
Maße Strahler L/B/H: 320/255/345 mm
Gewicht: ca.3,2 kg
EAN: 4011160463409

