

# Datenblatt

## 70W LED Lichtsäule 360° "CENTRA", klappbar Art. 46373

- 70W SMD
- Lichtstärke: 7.000Lm – 100Lm/W
- Ra >80
- Farbtemperatur: 4.000K
- Lampenschirm, Polycarbonat, blendfrei
- Tragegriff und Kabelaufwickler
- Mit Ein-/Ausschalter
- 1 Schutzkontaktsteckdose 230V/16A max. 2.000W
- 1,8m Anschlussleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
- Energieeffizienzklasse F
- Höhe zusammengeklappt: 0,88m
- Höhe auseinandergeklappt: 1,35m



Abb. ähnlich



### Technische Daten:

230 V / 50Hz / 4000K

Lichtleistung:

7000Lm (100Lm/W)

Farbwiedergabeindex Ra:

CRI > 80

Abstrahlwinkel:

360°

Maße Verpackung L/B/H:

890/215/168 mm

Gewicht:

ca. 4,2 kg

EAN:

4011160463730

