

Datenblatt

40W COB LED Akku-Strahler Art. 46452



- Mit 2 Adaptern:
 - 5 in 1 Adapter zum Betrieb eines **14,4V oder 18V** Standard-Akkus der Hersteller PANASONIC, HIKOKI, MAKITA oder BOSCH, WÜRTH
 - 4 in 1 Adapter zum Betrieb eines **14,4V oder 18V** Standard-Akkus der Hersteller DEWALT, MILWAUKEE und METABO; FISCHER
- **AKKUs sind nicht im Lieferumfang enthalten!**
- Gehäuse aus Aluminium+ABS mit Silikonumrandung
- Schaltstufen: 20% / 40% / 60% / 80% / 100% / Aus
- Leuchtstärke: 1000-2000-3000-4000-5000lm
- RA >80
- Abstrahlwinkel: 120°
- Mit USB Ausgang: 5V / 2,0A
- Mit Tragegriff
- Magnet und Aufhängehaken am Gestell
- Mit M10 Schraubaufnahme zur Montage auf Gestellen



Abb. ähnlich



Technische Daten:

Lichtleistung:	5500Lm (137,5Lm/W)
Farbwiedergabeindex Ra:	CRI > 80
Abstrahlwinkel:	120°
Maße Strahler L/B/H:	260 / 145 / 290mm
EAN:	4011160464522