

Datenblatt

Ladekabel Elektroauto Mode 3 #65104

10 m Ladekabel für Elektroautos **MODE 3** 230 V, 16 A, 1-phasig

- 10 m blaue Fahrzeugleitung EV07EE-H 3G2,5mm² + 2x0,5mm² mit äußerst witterungsbeständigem und langlebigem Außenmantel - optimal geeignet für den regelmäßigen Einsatz
- Typ 2 auf Typ 2
- nach IEC 62196-2
- 230 V, 16A, 1-phasig, max. 3,6 kW
- inklusive Kabletasche zum Verstauen des Ladekabels




Abb. ähnlich

IP 44



Technische Daten:
230V/16A/1phasig/max. 3600W

Gewicht: ca. 3,68 kg
L/B/H: 425/420/125 mm
EAN: 4011160651045