

# Datenblatt

---

## Ladekabel Elektroauto Mode 3 #65107

10 m Ladekabel für Elektroautos **MODE 3** 400 V, 32A, 3-phasig

- 10 m blaue Fahrzeugleitung EV07EE-H 5G6mm<sup>2</sup> + 2x0,5mm<sup>2</sup> mit äußerst witterungsbeständigem und langlebigem Außenmantel - optimal geeignet für den regelmäßigen Einsatz
- Typ 2 auf Typ 2
- nach IEC 62196-2
- 400 V, 32A, 3-phasig, max. 22 kW
- inklusive Kabletasche zum Verstauen des Ladekabels




Abb. ähnlich

## IP 44

### Technische Daten:

400V/32A/3phasig/max. 22kW

**Gewicht:** ca. 7,34 kg  
**L/B/H:** 425/420/125 mm  
**EAN:** 4011160651076

