

# Datenblatt

---

## Ladekabel Elektroauto Mode 3 #65109

5 m Ladekabel für Elektroautos **MODE 3** mit MIXO Stromzähler 400 V, 16 A, 3-phasig

- 5 m blaue Fahrzeugleitung EV07EE-H 5G2,5mm<sup>2</sup> + 2x0,5mm<sup>2</sup> mit äußerst witterungsbeständigem und langlebigem Außenmantel - optimal geeignet für den regelmäßigen Einsatz
- mit Typ 2 Stecker mit Schutzkappe und Typ 2 Kupplung mit Schutzkappe
- 400 V, 16 A, 3-phasig, max. 11 kW
- mit MIXO Stromzähler:
  - MID-konform und für Abrechnungszwecke geeignet
  - Genauigkeitsklasse B
  - Display analog: 6+1-stellig, jederzeit ablesbar
  - Anzeige für max. 999.999,9 kWh
  - Rollenzählwerk nicht auf 0 rückstellbar
  - Stromstärke 0,25-5 A (max. 80 A)
  - Betriebstemperatur von -30 °C bis +50 °C
- inklusive Kabletasche zum Verstauen des Ladekabels



Abb. ähnlich

**IP 44**



### Technische Daten:

400V/16A/3phasig/max. 11000W

**Gewicht:** ca. 3,92 kg  
**L/B/H:** 425/420/125 mm  
**EAN:** 4011160651090