

# Datenblatt

---

## Ladekabel Elektroauto Mode 3 #65130

5 m Ladekabel für Elektroautos **MODE 3** 230 V, 32 A, 1-phasig

- 5 m blaue Fahrzeugleitung EV07EE-H 3G6mm<sup>2</sup> + 2x0,5mm<sup>2</sup> mit äußerst witterungsbeständigem und langlebigem Außenmantel - optimal geeignet für den regelmäßigen Einsatz
- Typ 2 (Ladestationsseite) auf Typ 1 (Fahrzeugseite)
- Typ 1-Stecker mit Bohrung für Vorhängeschloss
- 230 V, 32 A, 1-phasig, max. 7,2 kW
- inklusive Kabletasche zum Verstauen des Ladekabels



Abb. ähnlich

## IP 44



**Technische Daten:**  
230V/32A/1phasig/max. 7200W

**Gewicht:** ca. 3,92 kg  
**L/B/H:** 425/420/125 mm  
**EAN:** 4011160651304