

# Foscam FN9108HE 8-Kanal 5 MP PoE Netzwerk Video Rekorder

EAN: 6954836056820

Der 8 Kanal Netzwerk-Videorekorder Foscam FN9108HE ist eine leistungsstarke Überwachungslösung für Ihr Zuhause oder Büro. Mit der Unterstützung von bis zu 16 TB Festplattenspeicher (Festplatte nicht im Lieferumfang enthalten) für kontinuierliche Aufzeichnungen im 24/7 Betrieb ist ausreichend Speicherplatz für eine umfassende Videoüberwachung vorhanden. Der Netzwerk-Videorekorder verfügt über 2 USB 2.0 Anschlüsse für die Maus und den externen Speicher zum Exportieren von Aufnahmen.



Der Foscam FN9108HE kann bis zu 8 Überwachungskameras gleichzeitig aufzeichnen.

Die Live-Ansicht und -Wiedergabe mit einer Auflösung von bis zu 5 MP bietet eine sehr hohe Videoqualität und eine deutliche Darstellung in unterschiedlichen Aufnahmesituationen.

Der Videorekorder unterstützt die H.264/H.265-Kompression für eine effizientere Speicherung und Übertragung von Videoaufnahmen.

Dank der Unterstützung von POE-Verbindungen ist die Installation des Netzwerk-Videorekorders besonders einfach. Sie müssen keine separate Stromversorgung für Ihre PoE-fähigen Kameras bereitstellen, da sie einfach über das Ethernet-Kabel mit Strom versorgt werden können. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie Kameras an Orten installieren möchten, an denen keine Steckdosen zur Verfügung stehen oder an Orten, an denen das Kabelmanagement eine Herausforderung darstellt.

Dank der Bewegungserkennungsfunktion werden Sie benachrichtigt, wenn verdächtige Aktivitäten erkannt werden.

Der Netzwerk-Videorekorder ist einfach zu bedienen und verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, die Ihnen den problemlosen Zugriff und die Verwaltung der Videoaufnahmen ermöglicht. Außerdem können Sie den Netzwerk-Videorekorder über ein HDMI-Kabel an einen Monitor oder ein HD-Fernsehgerät anschließen, um die Videoaufzeichnungen auf einem größeren Bildschirm zu betrachten.

Der einfache Fernzugriff über die VMS-Software oder eine mobile App ermöglicht es jederzeit und von jedem Ort aus auf die Kameras zuzugreifen und die Überwachung in Echtzeit durchführen zu können. So haben Sie die vollständige Kontrolle und sind jederzeit darüber informiert, was im Überwachungsbereich gerade vor sich geht.

## Highlights

- Bis zu 5 MP Auflösung
- Unterstützt Foscam PoE Netzwerkkameras
- H.264/H.265-Komprimierung für bessere Effizienz.
- HDMI & VGA Ausgang
- Synchrone Videowiedergabe mit 1 Kanal 5 MP oder 4 Kanälen 1080P
- Zugriff über Smartphone
- Unterstützt ONVIF Protokoll
- 2 USB 2.0-Anschlüsse für die Maus und externen Speicher
- Bewegungserkennung

## Technische Daten

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Modell</b>                        | <b>FN9108HE</b>   |
| <b>IP-Video-Eingang</b>              | 8 Kanäle für 5 MP IP Kameraeingänge   |
| <b>Video-Ausgang</b>                 | 1 x HDMI  |
| <b>VGA-Ausgang</b>                   | 1 x VGA   |
| <b>Display-Auflösung</b>             | 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768                    |
| <b>Aufnahme Auflösung</b>            | Bis zu 5 MP pro Kanal   |
| <b>Aufnahmemodus</b>                 | Manuell / Bewegungserkennung  |
| <b>Komprimierungsformat</b>          | H.264/H.265   |
| <b>Synchrone Wiedergabe</b>          | 1 Kanal 5 MP oder 4 Kanal 1080P   |
| <b>Wiedergabe-Modus</b>              | Pause / Stopp / Langsam / Schnell / Frames abspielen  |
| <b>Festplatte Kapazität</b>          | Bis zu 16 TB ( <b>Festplatte nicht im Lieferumfang enthalten.</b> )                         |
| <b>Schnittstelle für Netzwerk</b>    | 1 x 10/100 Mbps RJ45-Port   |
| <b>Netzwerkprotokolle</b>            | IP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, RTSP  |
| <b>USB-Schnittstelle</b>             | 2x USB2.0-Schnittstelle für Maus und externen Speicher                                      |
| <b>Taste</b>                         | 1 x Ein- / Aus-Taste, 1 x Reset-Taste   |
| <b>Betriebssystem</b>                | Microsoft Windows (Foscam VMS), Mac OS (Foscam VMS), Android (Foscam App), IOS (Foscam App) |
| <b>Smartphone</b>                    | IOS, Android, 3G/4G/5G  |
| <b>Sprache</b>                       | 17 Sprachen   |
| <b>PoE</b>                           | IEEE 802.3at/af   |
| <b>Stromversorgung</b>               | DC 48 V / 2 A   |
| <b>Abmessungen (L x B x H)</b>       | 255 mm x 213 mm x 50 mm   |
| <b>Netto-Gewicht</b>                 | 845 g   |
| <b>Betriebstemperatur</b>            | 0°C ~ 55°C (32°F ~ 131°F)   |
| <b>Betriebsfeuchtigkeit</b>          | 20% ~ 85% nicht kondensierend   |
| <b>Lagertemperatur</b>               | -20 ° C ~ 60 ° C (-4 ° F ~ 140 ° F)   |
| <b>Luftfeuchtigkeit bei Lagerung</b> | 0% ~ 90% nicht kondensierend  |

## Lieferumfang

- Netzwerkkorder
- USB Maus
- Anschlusskabel
- Netzteil
- Anleitung

**Festplatte nicht im Lieferumfang enthalten.**