

Reolink D4K23 16X

intelligente 4K UHD PoE IP PTZ Überwachungskamera mit 16X optischer Zoom und automatische Verfolgung

EAN: 6975253986538

Die Reolink D4K23 16X 4K UHD PoE IP PTZ Überwachungskamera bietet Ihnen herausragende Funktionen für die Überwachung Ihres Eigentums. Mit ihrem leistungsstarken 16X-Zoom Objektiv erfasst sie gestochen scharfe Details selbst bei größeren Entfernungen, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Die Kamera ermöglicht eine schnelle und genaue Bilddatenerfassung und bietet Ihnen die Möglichkeit, den gewünschten Bereich mit dem 3D-Zoom schnell und automatisch zu fokussieren und zu vergrößern. Kein manuelles Schwenken, Neigen oder Zoomen erforderlich.

Die Kamera bietet eine umfassende horizontale Abdeckung mit einem Schwenkbereich von 360° und einer Geschwindigkeit von bis zu 281° pro Sekunde. Sie können die Kamera auch vertikal von -45° bis 90° mit einer Geschwindigkeit von bis zu 56° pro Sekunde schwenken, so dass die Überwachung Ihres Objekts fast vollständig unter Kontrolle ist.

Die Reolink D4K23 16X Überwachungskamera reagiert sofort auf erkannte Ereignisse wie Personen, Fahrzeuge oder Haustiere und sendet genaue Benachrichtigungen an Ihr Endgerät. Mit dem integrierten Zwei-Wege-Audiosystem können Sie mit Besuchern kommunizieren, Haustiere unterhalten oder Unbekannte warnen, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.

Dank der überzeugenden 4K-Auflösung nimmt diese Kamera gestochen scharfe und deutliche Ultra HD-Videos auf. Sie kann bewegte Objekte automatisch verfolgen und die Bewegungsrichtung sowie wichtige Details von Objekten erfassen. Mit den eingebauten Infrarot-LEDs überwindet die Kamera auch die Dunkelheit und bietet eine Nachtsicht von bis zu 80 m. Auch wenn es sich um niedliche Tiere oder verdächtige Personen handelt, wird Ihnen nichts entgehen.

Die IP-Kamera bietet Ihnen auch die Möglichkeit, lange Ereignisse in Zeitraffervideos zu komprimieren. Schauen Sie sich den Bauprozess, den Sonnenauf- oder -untergang oder das Wachstum einer Pflanze in kurzer Zeit an. Diese Funktion ist einfach zu bedienen und ermöglicht es Ihnen, Veränderungen deutlich zu erkennen, die für das menschliche Auge schwer wahrnehmbar sind.

Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Aufnahmeoptionen, darunter bewegungsaktivierte Aufzeichnung, kontinuierliche Aufzeichnung und Aufzeichnung zu geplanten Zeiten. Die Videos können auf einer microSD-Karte, einem Reolink Netzwerk-Videorecorder (NVR) * oder einem FTP-Server gespeichert werden, um Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Die Speicherkapazität variiert je nach verwendetem Speichermedium. Für Daueraufnahmen empfehlen wir Ihnen „SanDisk MAX ENDURANCE microSD™-Karten“.

Die Installation der IP-Kamera ist dank PoE-Verbindung (Power over Ethernet) schnell und unkompliziert. Sie benötigen lediglich ein Ethernet-Kabel für sowohl die Datenübertragung als auch die Stromversorgung. Dies vereinfacht die Verkabelung erheblich und spart Ihnen Mühe und Zeit.

Mit der intuitiven Reolink App oder dem Client können Sie jederzeit und unkompliziert auf Live-Streams zugreifen, wichtige Momente speichern und über das Geschehen in einer bestimmten Situation informiert werden.

Mit der Google Assistant-Integration können Sie die IP-Kamera im Freisprechmodus steuern und den Live-Stream auf Ihrem Google Nest Hub oder einem Chromecast-fähigen Fernseher ansehen. **(Hinweis: Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Kamera an den NVR angeschlossen ist.)**

Die IP-Kamera ist IP66-wasserdicht und verfügt über ein robustes Gehäuse, das sie vor Starkregen und anderen Witterungseinflüssen schützt. Damit ist sie ideal für den Einsatz im Freien geeignet und bietet Ihnen eine zuverlässige Überwachungslösung.

** Für eine optimale Kompatibilität sollten Sie einen Reolink NVR verwenden.*

Der 3D-Zoom ist derzeit nur über den Webbrowser verfügbar.



Hauptmerkmale

- 4K Auflösung für klare und detaillierte Aufnahmen
- 16X Optischer Zoom - Schärfere Details bei größerer Entfernung
- Intelligente Personen-/Fahrzeuigerkennung und Haustiererkennung
- 360° Schwenkbereich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 281°/s und -45° bis 90° Neigebereich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 56°/s.
- 3D-Zoom für automatische Fokussierung und Vergrößerung des ausgewählten Bereichs.
- Zwei-Wege-Audio für interaktive Kommunikation
- Automatische Verfolgung (Auto-Tracking)
- Infrarot-LEDs für Nachtsicht von bis zu 80 m
- PoE-Verbindung für schnelle und unkomplizierte Installation.
- Vielfältige Aufnahmeoptionen (bewegungsaktivierte Aufzeichnung, kontinuierliche Aufzeichnung, Aufzeichnung zu geplanten Zeiten)
- Integrierter Micro SD-Kartenslot für Micro SD-Karten bis 256 GB
- Wettergeschützt nach IP66, wasserfestes und robustes Gehäuse
- Kostenlose Firmware-Updates
- Einfacher Fernzugriff über Browser und die kostenlose Reolink-Software
- Zeitrafferaufnahme für komprimierte Langzeitaufnahmen.
- Funktioniert mit Google Assistent

Technische Daten

	Modell	D4K23 16X
Video / Audio	Bildsensor	1/2,8" CMOS-Sensor
	Videoauflösung	Standard: 3840 x 2160 (8,0 Megapixels) bei 25 fps
	Objektiv	f=5,3-86 mm, Zoom-Objektiv
	Zoom	16X optischer Zoom
	Videokomprimierung	H.265
	Blickwinkel	Horizontal: 54,2° - 3,6° Vertikal: 41,7° - 2,1°
	Tag-/Nacht-Modus	IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 80 Meter (260 ft) (LED: 7 Stücke / 28 mil / 850 nm)
	Audio	Zwei-Wege-Audio
Strom	PoE	IEEE 802.3at, 48 V Aktive
	DC-Strom	DC 12,0 V=2 A, < 24 W
Schnittstelle	Strom	DC-Stromeingang
	System	Reset-Taste
	Ethernet	1 × 10 m/100 Mbps; RJ45
	Speicherung	MicroSD-Kartenslot (Max. 256 GB)
	Audio	Eingebautes Mikrofon & Lautsprecher
Schwenken / Neigen	Schwenk- & Neigebereich	Schwenk: 360°, Neige: 0° - 90°
	Schwenkgeschwindigkeit	1,4° - 281°/ Sek. (einstellbar)
	Neige geschwindigkeit	1,4° - 56°/ Sek. (einstellbar)
	Preset	64
	Kurs	1 Kurs, bis zu 32 Preset-Punkte pro Kurs
	Auto-Tracking	Unterstützt
	Wiederherstellung bei Stromausfall	Unterstützt

Software-Funktionen	Bildfrequenz	Mainstream: 2 fps - 25 fps (Standard: 25 fps) Substream: 4 fps - 15 fps (Standard: 10 fps)
	Bitrate	Mainstream: 4096 Kbps - 8192 Kbps (Standard: 6144 Kbps) Substream: 64 Kbps - 512 Kbps (Standard: 256 Kbps)
	Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Smarte Alarmer	Bewegungs-/Personen-/Fahrzeugetkennung; Haustiererkennung (Beta)
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung (Standard); Zeitplan-Aufzeichnung; 24/7 Aufzeichnung
	Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 × Substream & 2 × Mainstream)
	Arbeitet mit	Google Assistant
Arbeitsumgebung	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +50°C (14°F - 122°F)
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%
	Wetterfestigkeit	IP66
Allgemein	Abmessungen	Φ 132 x 281 mm
	Gewicht	1,6 kg

Lieferumfang

- Reolink D4K23 16X PoE-IP-Überwachungskamera
- Netzkabel 1 m
- Netzadapter
- Kurzanleitung
- Aufkleber Videoüberwachung
- Wasserdichter Deckel
- Lochschablone zur Montage
- Päckchen mit Schrauben
- Schraubenschlüssel
- Öffnungswerkzeug