

STECKDOSENLEISTE COMBINI 6=12-FACH USB , ÜSS & SCHALTER 1,4M WEISS

STECKDOSENLEISTE COMBINI



Art. Nr.
0015654103

EAN
4006341719638

Typ
EM106KUSB-GR

STECKDOSENLEISTEN



- PRAKTISCH - 6 = 12 Mehrfach-Steckdosenleiste für eine flexible und sichere Stromversorgung von bis zu 12 elektrischen Geräten im Innenbereich, bei Bedarf anschraubbar über verdeckte Befestigungsösen auf der Rückseite
- FUNKTIONELL - mit 2 zusätzlichen USB-Anschlüssen zum Laden Ihrer elektrischen Geräte, praktischem Kombi-Stecksystem für 1 Schutzkontakt-Stecker oder 2 Euro-Stecker pro Steckdosentopf und im Gehäuse integriertem Kabelaufbewahrung
- SOLIDE - zweifarbiges, stabiles Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff für die Anwendung im Haus und in der Wohnung
- KOMPLETT - mit integriertem Überspannungsschutz, 1,4 m langer, hochwertiger Kunststoff-Leitung mit Schutzkontakt-Stecker mit ausklappbarem Griff für einfaches Herausziehen und beleuchtetem, zweipoligem Schalter
- SICHER - vom Hersteller REV Ritter geprüft Qualitätsprodukt mit erhöhtem Berührungsschutz in den Steckdosen und einer hohen Belastbarkeit bis 3.680 W

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Tischsteckdose mit Sonderfunktion
Artikelnummer	0015654103
EAN-Nummer	4006341719638

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP-Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Ausführung der Oberfläche	matt
Nennstrom	16.000 mA
Nennspannung	230 V

Überspannungsschutz	Ja
Frequenz	50 Hz
Mit Signallampe	Ja
Schutzklasse	I
Kabellänge	1,4 m
Ader-Zahl	3
Leiternennquerschnitt	1,5 mm ²
USB-Anschluss	Ja
Leistung	3.680 W
Kabeltyp	H05VV-F
Mit Schutzkontaktstecker für BE/DE/NL/RU (Typ F)	Ja
Befestigungsmöglichkeit	Öse auf der Rückseite
mechanische Belastbarkeit	Mittel
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C – 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Farbe	Weiß
Länge netto mm	424 mm
Breite netto mm	64 mm
Höhe / Tiefe netto mm	45 mm
Gewicht netto gr	652 g
Beschreibung	<p>Zweifarbige Mehrfach-Steckdosenleiste Combini mit Kombi-Stecksystem für 6 Schutzkontakt- oder 12 Euro-Stecker. Für eine flexible Stromversorgung von bis zu 12 elektrischen Geräten im Haus oder in der Wohnung. Über die zwei zusätzlichen USB Steckdosen können Sie einfach Ihre elektrischen Geräte wie z.B. Handy, Smartphone, Tablet, Laptop, MP3-Player, Digitalkamera, etc. aufladen. Eine sichere und zuverlässige Verwendung Ihrer eingesteckten Geräte wird durch den integrierten Überspannungsschutz gewährleistet. Dieser schützt Ihre eingesteckten Geräte vor Überspannungen aus dem Stromnetz (Blitz und Überspannungen), ideal für z.B. HiFi- & TV-Geräte, Küchengeräte, Spielekonsolen, Ladegeräte, Tisch- und Stehlampen, Lichterketten, etc. Durch die besondere Bauform mit rückseitigem Kabelführung können Sie das Kabel beidseitig ausführen. Der praktische Flachstecker der Leiste eignet sich auch für die Verwendung hinter Möbeln. Das einfache Herausziehen erfolgt über den ausklappbaren Griff am Stecker. Der flexible Stromverteiler mit 1,4 m Kunststoffleitung bietet ein kompaktes und stabiles Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff. Alle Steckdosen sind zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet und eignen sich durch die quersitzende Bauform auch für elektrische Geräte mit Winkelstecker. Über den integrierten, zweipoligen Ein-/Ausschalter können Sie die angeschlossenen Verbraucher sicher vom Netz trennen. Bei Bedarf kann die Mehrfach-Steckdose über die verdeckten Befestigungsösen auf der Rückseite angeschraubt werden.</p>
Volumen in cm ³	1.221 cm ³
Stromart / Spannungsart:	DC
USB: max. Ausgangsstrom	2,4 A
USB: max. Ausgangsleistung	12,0 W

USB: Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	83,0 %
USB: Effizienz bei geringer Last (10 %)	72,0 %
USB: Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,08 W
ÜSS: Dauerspannung U_c	250 V
ÜSS: Kombiniertes Stoß U_{oc}	5.000 V
ÜSS: Schutzpegel U_p	2.000 V
ÜSS: Typ	3

MEDIA

Schutzartzeichen

