

# STECKDOSENLEISTE COMBINI 3=6-FACH MIT SCHALTER 1,4M WEISS

## STECKDOSENLEISTE COMBINI

Art. Nr.  
0015350103

EAN  
4006341719607

Typ  
EM103K-GR

### STECKDOSENLEISTEN



- PRAKTISCH - 3 = 6 Mehrfach-Steckdosenleiste für eine flexible und sichere Stromversorgung von bis zu 6 elektrischen Geräten im Innenbereich, bei Bedarf anschraubbar über verdeckte Befestigungsösen auf der Rückseite
- FUNKTIONELL - mit praktischem Kombi-Stecksystem für 1 Schutzkontakt-Stecker oder 2 Euro-Stecker pro Steckdosentopf und im Gehäuse integriertem Kabelsafe
- SOLIDE - zweifarbiges, stabiles Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff für die Anwendung im Haus und in der Wohnung
- KOMPLETT - mit 1,4 m langer, hochwertiger Kunststoff-Leitung mit Schutzkontakt-Stecker mit ausklappbarem Griff für einfaches Herausziehen und beleuchtetem, zweipoligem Schalter
- SICHER - vom Hersteller REV Ritter geprüfetes Qualitätsprodukt mit erhöhtem Berührungsschutz in den Steckdosen und einer hohen Belastbarkeit bis 3.680 W

## ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Tischsteckdose mit Sonderfunktion
Artikelnummer	0015350103
EAN-Nummer	4006341719607

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP-Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Ausführung der Oberfläche	matt
Nennstrom	16.000 mA
Nennspannung	230 V
Frequenz	50 Hz



<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Kabellänge</b>	1,4 m
<b>Ader-Zahl</b>	3
<b>Leiternennquerschnitt</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Leistung</b>	3.680 W
<b>Kabeltyp</b>	H05VV-F
<b>Mit Schutzkontaktstecker für BE/DE/NL/RU (Typ F)</b>	Ja
<b>Befestigungsmöglichkeit</b>	Öse auf der Rückseite
<b>mechanische Belastbarkeit</b>	Mittel
<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	0°C – 35°C
<b>Umgebungstemperatur (Lagerung)</b>	0°C - 25°C
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Länge netto mm</b>	274 mm
<b>Breite netto mm</b>	64 mm
<b>Höhe / Tiefe netto mm</b>	45 mm
<b>Gewicht netto gr</b>	460 g
<b>Beschreibung</b>	Zweifarbige Mehrfach-Steckdosenleiste Combini mit Kombi-Stecksystem für 3 Schutzkontakt- oder 6 Euro-Stecker. Für eine flexible Stromversorgung von bis zu 6 elektrischen Geräten im Haus oder in der Wohnung. Durch die besondere Bauform mit rückseitigem Kabelführung können Sie das Kabel beidseitig ausführen. Der praktische Flachstecker der Leiste eignet sich auch für die Verwendung hinter Möbeln. Das einfache Herausziehen erfolgt über den ausklappbaren Griff am Stecker. Der flexible Stromverteiler mit 1,4 m Kunststoffleitung bietet ein kompaktes und stabiles Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff. Alle Steckdosen sind zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet und eignen sich durch die quersitzende Bauform auch für elektrische Geräte mit Winkelstecker. Über den integrierten, zweipoligen Ein-/Ausschalter können Sie die angeschlossenen Verbraucher sicher vom Netz trennen. Bei Bedarf kann die Mehrfach-Steckdose über die verdeckten Befestigungsösen auf der Rückseite angeschraubt werden.
<b>Volumen in cm<sup>3</sup></b>	789 cm <sup>3</sup>
<b>Stromart / Spannungsart:</b>	DC

## MEDIA

Schutzartzeichen

