

# Shelly Plus Smoke

## Technische Daten

<b>ANSCHLUSS</b>	
Spannungsversorgung DC	1x 3 V CR123A battery
Batterielebensdauer	5 Jahre
<b>FUNKTIONEN</b>	
Umgebungstemperatur	-0 °C bis 55 °C
Luftfeuchtigkeit	30 % bis 95 % RH
Rauchsensord	Photoelektrisch
<b>KONNEKTIVITÄT</b>	
WLAN-Reichweite	Bis zu 30 m in Innenräumen und 50 m im Freien (abhängig von den lokalen Gegebenheiten)
Bluetooth Protokoll	4.2
Bluetooth-Reichweite	Bis zu 10 m in Innenräumen und 30 m im Freien (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten)
<b>MCU</b>	
CPU	ESP32
Flash	4 MB
<b>FIRMWARE KAPAZITÄTEN</b>	
Webhooks (URL actions)	10 mit 2 URLs pro hook
Scripting	Nein
MQTT	Ja
CoAP	Nein
<b>EIGENSCHAFTEN</b>	

Größen (HxBxT)	86x86x31 ±0.5 mm / 3.39x3.39x1.22 ±0.02 in
Gewicht	95 ±1 g / 3.35 ±0.05 oz
Montage	Decke
Gerätematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß

\*Änderungen vorbehalten