

Shelly Blu Button

Technische Daten

EIGENSCHAFTEN

Größe (HxBxT): 36x36x6 mm \pm 0.5 mm

Gewicht inkl. Battery: 9 g \pm 1 g

Gerätematerial: Plastik

Farben: Weiß, schwarz, rot, blau

FUNKTIONEN

Umgebungstemperatur: -20 °C to 40 °C

Luftfeuchtigkeit: 30 % to 70 % RH

Max. Höhe: 2000 m

ANSCHLUSS

Stromversorgung: 1x 3 V CR2032 Batterie (inkl)

Batterielebensdauer: bis zu 2 Jahren

KONNEKTIVITÄT

WLAN Funkfrequenz: 2400 - 2483.5 MHz

Maximale RF-Ausgangsleistung: <4 dBm

Bluetooth Protokoll: 4.2

Bluetooth Reichweite: Bis zu 10m in Innenräumen und 30m im Freien (Abhängig von lokalen Gegebenheiten)

FIRMWARE FÄHIGKEITEN

Verschlüsselung: AES-Verschlüsselung (CCM-Modus)

Beacon Modus: Ja

Multi-click support: Bis zu 4 Aktionen möglich

*Änderungen vorbehalten