

Shelly Blu Door/Window

Technische Daten

Stromversorgung	1x3 V CR2032 battery (im Lieferumfang enthalten)
Funkprotokoll	Bluetooth
Reichweite	bis zu 10 m in Innenräumen/bis zu 30 m im Freien (abhängig von den baulichen Gegebenheiten)
Verschlüsselung	AES-Verschlüsselung (CCMModus)
Frequenzband	2400-2483,5 MHz
Max. Sendeleistung in Frequenzband	< 4 dBm
Abmessungen	35x35x7mm / 1.38x1.38x0.27 in (Sensoreinheit)
	35x12x7mm / 1.44x0.47x0.27 in (Magnet)
Gewicht	10g / 0.35 oz(Sensoreinheit mit Batterie)
	8g / 0.28 oz(Magnet)
Beacon-Funktion	Ja
Batterielebensdauer	5 years
Arbeitstemperatur	-20°C to 40°C
Luftfeuchtigkeit	30% to 70% RH

*Änderungen vorbehalten