

Artikeldatenblatt

Wippschalter 10 AX 250 V ~



Artikel-Nr.
605 W
Wippschalter 10 AX 250 V ~
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm ² Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe Art.-Nr.: 99 (230 V).
Ersatzteil: Montagegehäuse Art.-Nrn.: 600
Ausführung: Serien
Leistung SBL (self-ballasted lamps): max. 100 W
Material: Duroplast

IP Der Schutzgrad IP 44 ist gewährleistet.