

# Artikeldatenblatt

Wippschalter 10 AX 250 V ~



Artikel-Nr.

605 W

**Wippschalter 10 AX 250 V ~**

mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm<sup>2</sup>  
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe Art.-Nr.: 99 (230 V).

**Ersatzteil:**  
Montagegehäuse Art.-Nrn.: 600

**Ausführung:**  
Serien

**Leistung SBL (self-ballasted lamps):**  
max. 100 W

**Material:**  
Duroplast

**IP** Der Schutzgrad IP44 ist gewährleistet.