

# Artikeldatenblatt

SCHUKO®-Steckdose mit Hohlboden



Artikel-Nr.

620 WX

**SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~**

mit Hohlboden zur Durchverdrahtung  
 mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm<sup>2</sup>  
 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620  
 Aufbauhöhe: 55 mm

**Ersatzteil:**  
 Montagegehäuse Art.-Nrn.: 600

**Material:**  
 Duroplast

**IP** Der Schutzgrad IP44 ist gewährleistet.