



DWV905M-QS

M-Klasse Industrie Nass- und Trockensauger 38 Liter

- M-Klassifizierung erfüllt die EU Richtlinien – geeignet für Weichholz-, Hartholz- und mineralische Stäube $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$
- Verbesserte Saugleistung gegenüber DWV902M-QS: +10% höherer Volumenstrom und +19% mehr Unterdruck
- Zwei Filter System ermöglicht eine konstant hohe Saugleistung auch bei feinen Holz- und Betonstäuben
- Automatische Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhythmus für gleichbleibend hohe Saugleistung
- Elektronische Saugkraftregulierung – zur bedarfsweisen Anpassung der Saugstärke
- Elektronische Luftstromüberwachung – gibt ein akustisches Warnsignal bei Saugkraftabfall
- Synchronüberwachung mit 15 Sek.-Ausschaltverzögerung für restlose Aufsaugung aller Arbeitsabfälle
- Integrierte Steckdose mit automatischer Aktivierung des Saugers, bei Nutzung des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- Teleskophandgriff sowie große Rollen vereinfachen den Transport auf jeder Baustelle

- Zusätzlich verfügbar: 2:1 T STAK und TOUGH SYSTEM Adapter Platte DWV9510-XJ ermöglicht die Montage der entsprechenden Systemboxen auf dem Gerät

Serienmäßiger Lieferumfang:

- M-Klasse Industrie Nass- und Trockensauger
- 32 mm Saugschlauch (4,6 m Länge)
- AirLock Adapter
- Stufenadapter
- Staubsack

Technische Daten:

Aufnahmeleistung (Watt)	1.400
Max. Anschlußwert (Watt)	3.600
Max. Luftdurchsatz (L/min)	4.500
Max. Unterdruck (kPa)	25,0
Behältervolumen trocken / nass (L)	38 / 18,4
Staub-Klassifizierung	M
Gewicht (kg)	15,0
EAN	5035048751336
Schalldruckpegel LPA (dB(A))	72,0
Schalleistungspegel LWA (dB(A))	85,0
Unsicherheitsfaktor (dB(A))	2,0