



## D25334K-QS

950 Watt SDS-plus Kombihammer 30mm, 3,5 Joule, SSBF

- Neuentwickeltes Hammerwerk mit 25% mehr Schlagenergie als das Vorgängermodell
- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Perform & Protect: Patentierter, entkoppelter Zusatzhandgriff für zusätzliche Vibrationsreduzierung
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Dreh- und Schlagstopp zur Durchführung von bspw. leichte Meißelarbeiten oder Bohrungen mit Bohrkronen in Mauerwerk
- Werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme und 13mm Schnellspan-Bohrfutter
- Effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Hammerwerk
- Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Gummierter Handgriff und ausbalancierte Bauweise

### Serienmäßiger Lieferumfang:

- SDS-plus Kombihammer
- 13mm Schnellspan-Bohrfutter
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag
- T STAK-Box

### **Technische Daten:**

Aufnahmeleistung (Watt)	950
Leerlaufdrehzahl (min-1)	0 – 1.150
Leerlaufschlagzahl (min-1)	0 – 5.200
Einzelschlagenergie (J) (EPTA 05/2009)	3,5
Werkzeugaufnahme	SDS-plus / 13mm Schnellspann
Optimaler Ø-Bereich Beton (mm)	10 - 20
max. Bohr-Ø Beton / Metall / Holz (mm)	30 / 13 / 30
max. Bohr-Ø Bohrkronen in Mauerwerk (mm)	65
Gewicht (kg)	3,9
EAN	5035048648698
Triaxiale Vibration Hammerbohren in Beton (m/s <sup>2</sup> )	6,9
Unsicherheitsfaktor K1 (m/s <sup>2</sup> )	1,5

Schalldruckpegel LPA (dB(A))	85
Schalleistungspegel LWA (dB(A))	97
Unsicherheitsfaktor (dB(A))	3