



DCD 703 L2T-QW

12 Volt / 3 Ah Akku-Bohrschrauber mit 4 werkzeuglos wechselbaren Werkzeug-Aufnahmen

- Neueste Generation leistungsstarker 2-Gang Akku-Bohrschrauber mit hoher Abgabeleistung und sehr starkem Drehmoment bei extrem kompakten Abmessungen und sehr geringem Gewicht
- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- Serienmäßig mit 4 werkzeuglos austauschbaren Werkzeug-Aufnahmen, jeweils mit sicherem Sitz der Einsatzwerkzeuge sowie für vielseitigsten Einsatz und Anwendungen:
 - robustes 10 mm Schnellspannbohrfutter mit zentrisch spannenden Backen und automatische Spindelarretierung für den Einsatz konventioneller Rundschافتbohrer
 - 1/4" Innensechskant-Aufsatz für Schrauberbits sowie mit extraflacher Bauweise für noch kompaktere Maschinenabmessungen und damit optimal geeignet für Schraubarbeiten bei eingeschränkten Platzverhältnissen
 - Exzentervorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme für Schrauberbits sowie mit extrem geringen Eckmaße durch asymmetrisch positionierter Bitaufnahme und damit optimal geeignet für wandnahe Schraubarbeiten
 - 90° Winkelschraubvorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme für Schrauberbits und damit optimal geeignet für Schraubarbeiten bei schwer zugänglichen Stellen
- Robustes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung im harten Alltag
- Optimal abgestimmten Drehzahl- / Drehmoment-Verhältnis für materialgerechte Arbeiten
- 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform mit nur 15 cm Gesamtlänge (beim Einsatz des 10 mm Schnellspannbohrfutters) sowie sehr leichte Bauweise und ergonomisch gummierte Griffbereiche
- Leistungsstarke LED-Leuchte mit optimaler Positionierung sowie sehr hoher Leuchtkraft für problemlosen Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen
- Praktischer Einsatz durch robusten Gürtelhaken aus Metall
- Mit 2 ultra-kompakten Lithium-Ionen System-Akkus mit 3 Ah sowie LED-Kapazitätsanzeige, einsetzbar in alle 12 oder 10,8 Volt XR Akku-Maschinen

Serienmäßiger Lieferumfang

- 2x 3 Ah-Akkus (Li-Ion)
- System-Schnellladegerät (für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18 Volt inkl. Flexvolt-Akkus)
- 4 werkzeuglos wechselbare Werkzeug-Aufnahmen
- Metall-Gürtelclip
- T STAK-Box

Technische Daten

Akku	12 Volt / 3 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 425 / 1.500 min ⁻¹
max. Drehmoment (h/w)	57,5 / 25,5 Nm
max. Bohrleistung in Holz / Metall	20 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,0 kg
Schalldruckpegel (LPA)	72 db(A)
Schalleistungspegel (LWA)	83 db(A)
K-Wert (Schalldruck)	5 db(A)
Vibrationen	< 2,6 m/s ²
K-Wert (Vibrationen)	1,5 m/s ²
EAN-code	5035048748169